



SmartForm TBS415

ZBS415 SMB SET

TBS415 ACC

Armaturfamiljen SmartForm speglar Philips strävan efter enkelhet. SmartForm för infällt montage är en komplett familj med mycket mångsidiga halvmodularmaturer. De långsmala armaturerna är avsedda för TL5 lysrör. SmartForm är designad för att passa i många olika typer av tak. Den kompletta armaturfamiljen uppfyller de flesta projektkrav som ställs i olika typer av anläggningar. För att minska energiförbrukningen (ger mycket lågt W/m^2) kan den infällda armaturfamiljen SmartForm, för de energieffektiva TL5 lysrören med Philips HF-don, förse med styrsystem för närvarodetektering och dagsljuskontroll (ActiLume) eller bara dagsljuskontroll (Luxsense). På så sätt ger de här miljöanpassade armaturerna lägre totalkostnad för slutanvändaren och även minskade CO_2 utsläpp. Därför är SmartForm ett bra miljöval. De infällda SmartForm-armaturerna är designade för att passa i linjära taksystem med en bredd på 148 mm (halvmodul 300 mm) i öppna och nersänkta T-profiltak. Det förlängda utförandet är avsett för bandrastertak. MLO och asymmetrisk optik i 1/2 modulutförande, bredd 148 mm. Modullängd 600, 900, 1200 och 1500 mm. Kan förlängas till 2400 mm. Mikrooptik i 1/2 modulutförande med lufthantering (AIR), bredd 148 mm. Modullängd 600, 900, 1200 och 1500 mm. Kan förlängas till 2400 mm. Minioptik, 2 lysrör, 1/2 modulutförande med lufthantering (AIR), bredd 148 mm. Modullängd 600, 900, 1200 och 1500 mm. Kan förlängas till 2400 mm.

Produktdata

Allmän information	
Tillbehörsfärg	-
Produktfamiljskod	ZBS417 [TBS415 ACC]
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	ZBS415 SMB SET

Fullständigt produktnamn	ZBS415 SMB SET
Full EOC	871794398434399
Beställningsnummer	98434399
Materialnummer (12NC)	910403204903
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8717943984343

SmartForm TBS415

Räknare - antal förpackningar per kartong	8
EAN/UPC - Hölje	8717943984350

