




SmartForm TBS417

ZBS417 EP-T SI SET

TBS415 ACC, Sølvfarget

De innfelte SmartForm-produktene gjenspeiler Philips' fokus på enkelhet og består av en hel serie med svært fleksible, modulære armaturer. Disse armaturene leveres med MASTER TL5 i små, smale versjoner. Serien er utformet for å passe til mange ulike tak, og den egner seg til de fleste bruksområder. Energieffektivitet. I tillegg til energibesparende TL5-lamper og en rekke elektroniske Philips-ballaster kan den innfelte SmartForm-serien utstyres med belyningskontroller for bevegelsesdeteksjon og dagslysregulering (ActiLume), eller bare dagslysregulering (Luxsense), for å redusere energiforbruket (W/m^2 er svært lavt). Slik reduserer denne grønne serien også eierkostnadene og CO₂-nivåene, noe som gjør SmartForm til et miljøvennlig valg. Innfelt SmartForm TBS417 – lyslinjestråle. De smale, innfelte SmartForm-armaturene for sammenhengende lyslinjer er utformet for å kunne integreres i lineære ubeskyttede T-skinnetak og gipstak. TBS417 med lyslinjestråle, 1 lyskilde. Sammenhengende lyslinje for mikrooptikk, asymmetrisk optikk og kantløse MLO- og Opal-deksler. Alle versjoner TL5: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Armaturbredde er 90 mm. TBS417 med lyslinjestråle, 2 lyskilder. Sammenhengende lyslinje for minioptikk, 2 lamper. Alle versjoner TL5: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Armaturbredde er 115 mm.

Produktdata

Generell informasjon	
Tilbehørsfarge	Sølvfarget
Produktseriekode	ZBS417 [TBS415 ACC]
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Sølvfarget

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	ZBS417 EP-T SI SET
Fullstendig produkt navn	ZBS417 EP-T SI SET
Full EOC	871794398452799
Bestillingskode	98452799
Materialenr. (12NC)	910403205103
SAP-teller – antall per pakke	1

SmartForm TBS417

EAN/UPC – produkt/boks	8717943984527
SAP-teller – pakker per utvendige	20
EAN/UPC – boks	8717943984534

