



SmartForm TBS417 Lichtband

ZBS417 EP-A RAL9010 SET

TBS415 ACC

Die SmartForm TBS417 ist eine überaus vielseitige Lichtband-Einbauleuchte in äußerst schlanker Bauform, die mit MASTER TL5 ECO oder MASTER TL5 Lampen erhältlich ist. Die SmartForm Lichtband-Einbauleuchten TBS417 lassen sich perfekt in gesägte Gipskartondecken oder in Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen als Einlegeleuchte integrieren. Die TBS417 in 1-lampiger Ausführung hat eine Gehäusebreite von nur 90 mm, die 2-lampige Ausführung ist 115 mm schlank. Die durchgängige Optik und der 5 mm flache Rahmen ermöglichen ein ruhiges Leuchtenscheinungsbild. TBS417 steht mit hocheffizienten, in vielen Fällen bildschirmtauglichen OLC-Micro- und Minilamellen- und Microlinsenoptiken, sowie einer opal-diffusen Abdeckung und einem Wandfluter zur Verfügung. Neben energieeffizienten TL5 Lampen, verschiedenen (regelbaren) elektronischen Vorschaltgeräten und den effizienten Optiken kann die TBS417 mit den Lichtregelsystemen ActiLume (automatische tageslichtabhängige und bewegungsaktivierte Lichtregelung und -schaltung, manuell bedienbar) oder LuxSenseMicro (automatische tageslichtabhängige Regelung) ausgestattet werden, um den Energieverbrauch weiter zu senken. Auf diese Weise sinken nicht nur die Betriebskosten, sondern auch der CO₂-Ausstoß.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Zubehörfarbe	-
Produktfamiliencode	ZBS417 [TBS415 ACC]

Produktdaten	
Bestell-Produktname	ZBS417 EP-A RAL9010 SET
Gesamtbezeichnung des Produkts	ZBS417 EP-A RAL9010 SET
Gesamt-Produktcode	871794398460299
Bestellcode	98460299

SmartForm TBS417 Lichtband

Material-Nr. (12NC)	910403205503
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8717943984602
Zähler - Pakete pro Außenkarton	20

EAN Umverpackung	8717943984619
------------------	---------------

