



# SmartForm TBS417 Lichtband

## ZZS400 OCR OPTICAL COVER REMOVER

Smartform ACC.

Die SmartForm TBS417 ist eine überaus vielseitige Lichtband-Einbauleuchte in äußerst schlanker Bauform, die mit MASTER TL5 ECO oder MASTER TL5 Lampen erhältlich ist. Die SmartForm Lichtband-Einbauleuchten TBS417 lassen sich perfekt in gesägte Gipskartondecken oder in Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen als Einlegeleuchte integrieren. Die TBS417 in 1-lampiger Ausführung hat eine Gehäusebreite von nur 90 mm, die 2-lampige Ausführung ist 115 mm schlank. Die durchgängige Optik und der 5 mm flache Rahmen ermöglichen ein ruhiges Leuchtenscheinungsbild. TBS417 steht mit hocheffizienten, in vielen Fällen bildschirmtauglichen OLC-Micro- und Minilamellen- und Microlinsenoptiken, sowie einer opal-diffusen Abdeckung und einem Wandfluter zur Verfügung. Neben energieeffizienten TL5 Lampen, verschiedenen (regelbaren) elektronischen Vorschaltgeräten und den effizienten Optiken kann die TBS417 mit den Lichtregelsystemen ActiLume (automatische tageslichtabhängige und bewegungsaktivierte Lichtregelung und -schaltung, manuell bedienbar) oder LuxSenseMicro (automatische tageslichtabhängige Regelung) ausgestattet werden, um den Energieverbrauch weiter zu senken. Auf diese Weise sinken nicht nur die Betriebskosten, sondern auch der CO<sub>2</sub>-Ausstoß.

### Produkt Daten

#### Allgemeine Informationen

Produktfamiliencode ZZS400 [Smartform ACC.]

#### Produktdaten

Bestell-Produktname ZZS400 OCR OPTICAL COVER REMOVER

Gesamtbezeichnung des Produkts ZZS400 OCR OPTICAL COVER REMOVER

Gesamt-Produktcode 871794398469599

Bestellcode 98469599

Material-Nr. (12NC) 910403205603

Anzahl pro Verpackung 1

## SmartForm TBS417 Lichtband

---

EAN/UPC – Produkt/Kiste	8717943984695
Zähler - Pakete pro Außenkarton	20
EAN Umverpackung	8717943984701

---

