



SmartForm TBS417

ZZS400 OCR OPTICAL COVER REMOVER

Smartform ACC.

Armaturfamiljen SmartForm speglar Philips strävan efter enkelhet och hållbarhet. SmartForm för infällt montage är en komplett serie med mycket mångsidiga halvmodularmaturer. De långsmala armaturerna är avsedda för TL5 lysrör. SmartForm är designad för att passa i många olika typer av tak. Armaturerna uppfyller de flesta projektkrav som ställs i olika typer av anläggningar. För att minska energiförbrukningen (ger mycket lågt W/m²) kan den infällda armaturfamiljen SmartForm, för de energieffektiva TL5 lysrören med Philips HF-don, förses med styrsystem för närvarodetektering och dagsljuskontroll (ActiLume) eller bara dagsljuskontroll (Luxsense). På så sätt ger de här miljöanpassade armaturerna lägre totalkostnad för slutanvändaren och även minskade koldioxidutsläpp. Därför är SmartForm ett bra miljöval. De långsmala infällda SmartForm-armaturerna är designade för att passa i linjära öppna T-profiltak och gipstak. Kontinuerlig armaturrad ('light line') med mikrooptik, asymmetrisk optik eller skarvfri MLO optik och opaliserat bländskydd/optikskydd. Alla armaturerna är avsedda för TL5 lysrör: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Armaturbredden är 90 mm. Kontinuerlig armaturrad ('light line') med minioptik, 2 lysrör. Alla armaturerna är avsedda för TL5 lysrör: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Armaturbredden är 115 mm.

Produktdata

Allmän information		Materialnummer (12NC)	
Produktfamiljskod	ZZS400 [Smartform ACC.]	SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Produktdata		EAN/UPC - Produkt/fodral	8717943984695
Beställningsproduktnamn	ZZS400 OCR OPTICAL COVER REMOVER	Räknare - antal förpackningar per kartong	20
Fullständigt produktnamn	ZZS400 OCR OPTICAL COVER REMOVER	EAN/UPC - Hölje	8717943984701
Full EOC	871794398469599		
Beställningsnummer	98469599		