



# Trueline Inbouw

## RC530Z EP WH SET ( 2PCS)

TrueLine ACC, Wit

Architecten hebben behoefte aan een verlichtingsoplossing die aansluit bij de het interieur van de ruimte die ze verbeteren. Ze willen een lichtlijn met elegante afmetingen en hoge lichtniveaus, die een maximale ontwerpvrijheid bieden. Philips TrueLine is een flexibele, lineaire armatuur voor kantoren, die een uitstekende kwaliteit combineert met compatibiliteit met toekomstige upgrades. Adviseurs hebben behoefte aan armaturen waarmee ze energie kunnen besparen en die tegelijk het juiste lichtniveau leveren. TrueLine voor inbouw voldoet aan beide vereisten. TrueLine voor inbouwmontage voldoet niet alleen aan de WELL Building Standard voor licht, maar ook aan UGR<19, wat vereist is in alle kantoonnormen (OC). TrueLine is ook verkrijgbaar voor ophang- en opbouwmontage. Alle armaturen in de familie zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes, vormen, kleuren en lichtopbrengsten. Hierdoor is de ontwerpflexibiliteit optimaal en zijn de mogelijkheden eindeloos. TrueLine armaturen zijn ook een duurzame, toekomstbestendige keuze met een hoog rendement tot 140 lm/W en de optie voor een upgrade naar draadloze connectiviteit en bediening.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Dit product is geclassificeerd als IPX0 en biedt geen bescherming tegen het binnendringen van water. Daarom raden we nadrukkelijk aan om de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd, voldoende te controleren.
- Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

### Product gegevens

| Algemene informatie |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Hoek                | -                     |
| Accessoirekleur     | Wit                   |
| Code productfamilie | RC530Z [TrueLine ACC] |

| Waardeschaal                      | Best |
|-----------------------------------|------|
| Bedrijfs- en elektrische gegevens |      |
| Ingangsspanning                   | - V  |

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Ingangsfrequentie                            | 0 Hz                              |
| <b>Eigenschappen behuizing en afmetingen</b> |                                   |
| Totale lengte                                | 45 mm                             |
| Totale breedte                               | 75 mm                             |
| Totale hoogte                                | 78 mm                             |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)       | 78 x 75 x 45 mm                   |
| Materiaal                                    | Staal                             |
| <b>Keurmerken en classificaties</b>          |                                   |
| Beschermingsklasse                           | IP 20 [Bescherming tegen vingers] |
| IK-classificatie                             | IK02 [0,2 J standaard]            |
| Beschermingsklasse IEC                       | Veiligheidsklasse I               |

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Productgegevens</b>           |                          |
| Productnaam voor bestelling      | RC530Z EP WH SET ( 2PCS) |
| Volledige productnaam            | RC530Z EP WH SET ( 2PCS) |
| Full EOC                         | 871869687480699          |
| Bestelcode                       | 8718696874806            |
| Materiaalnr. (12NC)              | 910403219703             |
| Lokale code                      | 8718696874806            |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                        |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8718696874806            |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 20                       |
| EAN/UPC - Case                   | 8718696871317            |

