



# TrueLine Recessed

## RC530Z EP WH SET ( 2PCS)

TrueLine ACC, Белый

Архитекторам нужны световые решения, соответствующие интерьеру проектируемых зданий. Им требуется линейная система освещения с элегантным дизайном и очень высоким уровнем освещенности, обеспечивающим максимальную свободу при проектировании. Philips TrueLine — это универсальный линейный светильник для внутреннего офисного освещения, который обеспечивает превосходное качество освещения с возможностью будущей модернизации. Разработчикам спецификаций необходимы светильники, которые экономят бы энергию и в то же время создавали освещенность на уровне, соответствующем нормативам для офисов. Встраиваемый светильник TrueLine отвечает и тем, и другим наборам требований. Встраиваемые светильники TrueLine не только соответствуют строительному стандарту WELL Building Standard для освещения, но и имеют рейтинг UGR<19, отвечающий офисным нормам (OC). Также выпускаются модели TrueLine для поверхностного и подвесного монтажа. Все светильники этой линейки доступны в различных вариантах длины, формы, цвета и светотдачи. Это обеспечивает максимальную гибкость при проектировании и неограниченные возможности. Светильники TrueLine также экологически устойчивы и ориентированы на будущее и обладают высокой эффективностью до 140 лм/Вт и возможностью модернизации для реализации беспроводного подключения и управления.

### Предупреждение и условия безопасности

- Класс защиты продукта от воздействия воды — IPX0 (не защищен), поэтому настоятельно рекомендуется устанавливать светильник только в подходящей среде.
- Если приведенная выше рекомендация не выполнена и светильники контактируют с водой, Philips или Signify не гарантируют безопасную эксплуатацию и гарантия теряет силу.

### Данные о продукции

TrueLine Recessed

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Общая информация                                |                       |
| Угол                                            | -                     |
| Цвет аксессуара                                 | Белый                 |
| Код семейства продуктов                         | RC530Z [TrueLine ACC] |
| Лестница ценности                               | Параметры             |
| Эксплуатационные и электрические характеристики |                       |
| Входное напряжение                              | - Вт                  |
| Частота сети                                    | 0 Hz                  |
| Механические компоненты и корпус                |                       |
| Общая длина                                     | 45 мм                 |
| Общая ширина                                    | 75 мм                 |
| Общая высота                                    | 78 мм                 |
| Размеры (высота x ширина x глубина)             | 78 x 75 x 45 mm       |
| Материал                                        | Сталь                 |

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Соответствие требованиям и область применения  |                            |
| Код защиты от проникновения (IP)               | IP20 [Защита пальцев]      |
| Код степени защиты от механических воздействий | IK02 [0.2 Дж, стандартный] |
| Класс защиты IEC                               | Класс безопасности I       |
| Данные об изделии                              |                            |
| Название продукта для заказа                   | RC530Z EP WH SET ( 2PCS)   |
| Полное название продукта                       | RC530Z EP WH SET ( 2PCS)   |
| Полный код продукта                            | 871869687480699            |
| Код заказа                                     | 910403219703               |
| Материал № (12NC)                              | 910403219703               |
| Нумератор — количество на упаковку             | 1                          |
| EAN/UPC — продукт/короб                        | 8718696874806              |
| Нумератор — упаковок на внешний короб          | 20                         |
| EAN/UPC — короб                                | 8718696871317              |

