



LED Step-Light

BWG150 LED50/WW PSU 220-240V IP67 9006

LED Low Power, Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)

Les utilisateurs veulent créer une ambiance agréable autour de leur propriété, susceptible d'attirer l'attention des visiteurs, de leur donner des sensations positives et l'envie de revenir. Ils aimeraient avoir la possibilité de créer une atmosphère attrayante avec un éclairage de qualité optimale et à moindre coût. Associant des LED faible puissance et fiables à un ballast intégré, cette solution LED en top de mât abordable fournit un éclairage asymétrique confortable qui répond à toutes vos exigences en matière de paysage.

Données du produit

Informations générales		Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en polycarbonate résistant aux UV
Code famille lampe	LED-LP [LED Low Power]		
Source lumineuse remplaçable	Non		
Nombre d'appareillages	1 unité		
Ballast/pilote inclus	Oui		
Type de moteur de la source lumineuse	LED		
Marquage CE	Marquage CE		
Garantie	1 ans		
Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables		
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Flux lumineux	55 lm	Tension d'entrée	220 à 240 V
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	20,37 lm/W	Consommation électrique	2,8 W
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80	Facteur de puissance (fraction)	0.35
Température de couleur	830 blanc chaud	Connexion	Connecteurs à visser
		Câble	Câble sans prise 3 pôles
		Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	1
		Température	
		Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C
		Commandes et gradation	
		Variation de l'intensité lumineuse	Non

LED Step-Light

Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)
Interface de commande	-
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier

Matériaux du boîtier	Métal-Plastique
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Aluminium et blanc
Dispositif de montage	Fixation par vis à 6 pans creux
Finition du cache optique/de la lentille	Mat
Longueur totale	145 mm
Largeur totale	145 mm
Hauteur totale	103 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	103 x 145 x 145 mm

Approbation et application

Code d'indice de protection	IP67 [Protection contre la pénétration de poussière, étanchéité à l'eau]
Code de protection contre les chocs méca.	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]

Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
--------------------------	----------------------

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Données du produit

Nom du produit de la commande	BWG150 LED50/WW PSU 220-240V IP67 9006
Nom de produit complet	BWG150 LED50/WW PSU 220-240V IP67 9006
Full EOC	910403302002
Code de commande	910403302002
Code 12NC	910403302002
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8710163279039
Conditionnement par carton	24
EAN/UPC - Boîte	8710163279435

Schéma dimensionnel

