



# LED Step-Light

## BWG150 LED50/WW PSU 220-240V IP67 9006

LED Low Power, Источник питания (Вкл./Выкл.)

People want to create a pleasant atmosphere around their property – something that will catch visitors' attention, make them feel good and want to come back again. They would like to be able to create an appealing ambience with optimized-quality lighting at minimum cost. Combining reliable low-power LEDs and an integrated driver, this affordable post-top LED solution delivers a comfortable asymmetric footlight to meet your landscaping needs.

### Данные о продукции

| Общая информация        |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Код лампового семейства | LED-LP [LED Low Power]                          |
| Сменный источник света  | Нет                                             |
| Количество единиц ПРА   | 1 шт.                                           |
| Драйвер в комплекте     | Да                                              |
| Тип светогенератора     | LED                                             |
| Маркировка CE           | Маркировка CE                                   |
| Гарантийный период      | 1 год                                           |
| Знак пожароопасности    | Для монтажа на среднетемпературных поверхностях |

| Технические характеристики освещения        |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Светоотдача                                 | 55 лм            |
| Коррелированная цветовая температура (ном.) | 3000 К           |
| Эффективность (номинальная) (ном.)          | 20,37 лм/Вт      |
| Коэффициент цветопередачи (CRI)             | >80              |
| Цвет источника света                        | Теплый белый 830 |

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Тип оптической крышки | Поликарбонатный колпак/плафон, устойчивый к УФ |
|-----------------------|------------------------------------------------|

| Эксплуатационные и электрические характеристики                           |                              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Входное напряжение                                                        | От 220 до 240 Вт             |
| Частота сети                                                              | 50 to 60 Hz                  |
| Энергопотребление                                                         | 2,8 Вт                       |
| Коэффициент мощности (доля)                                               | 0.35                         |
| Соединение                                                                | Блок винтового соединения    |
| Кабель                                                                    | Кабель без вилки, 3-полюсный |
| Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В | 1                            |

| Температура                          |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Диапазон температур окружающей среды | От -20 до +40 °C |

| Системы управления и регулировка яркости света |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Возможность диммирования                       | Нет                           |
| Драйвер/блок питания/трансформатор             | Источник питания (Вкл./Выкл.) |

LED Step-Light

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Интерфейс управления   | -   |
| Постоянная светоотдача | Нет |

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Механические компоненты и корпус    |                              |
| Материал корпуса                    | Металл/пластик               |
| Материал оптической крышки          | Поликарбонат                 |
| Цвет корпуса                        | Алюминий и белый             |
| Монтажное устройство                | Фиксация шестигранным винтом |
| Покрытие оптической крышки          | Матовое                      |
| Общая длина                         | 145 мм                       |
| Общая ширина                        | 145 мм                       |
| Общая высота                        | 103 мм                       |
| Размеры (высота x ширина x глубина) | 103 x 145 x 145 mm           |

|                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Соответствие требованиям и область применения  |                                                |
| Код защиты от проникновения (IP)               | IP67 [Защита от попадания пыли, гидроизоляция] |
| Код степени защиты от механических воздействий | IK08 [5 Дж, вандалопрочный]                    |
| Класс защиты IEC                               | Класс безопасности I                           |

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Первоначальная производительность (соответствие МЭК) |        |
| Допустимая погрешность светового потока              | +/-10% |
| Допустимое значение потребляемой мощности            | +/-10% |

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Данные об изделии                     |                                        |
| Название продукта для заказа          | BWG150 LED50/WW PSU 220-240V IP67 9006 |
| Полное название продукта              | BWG150 LED50/WW PSU 220-240V IP67 9006 |
| Полный код продукта                   | 910403302002                           |
| Код заказа                            | 910403302002                           |
| Материал № (12NC)                     | 910403302002                           |
| Нумератор — количество на упаковку    | 1                                      |
| EAN/UPC — продукт/короб               | 8710163279039                          |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 24                                     |
| EAN/UPC — короб                       | 8710163279435                          |

Чертеж размеров

