



LED Step-Light

BWG150 LED50/WW PSU 220-240V IP67 9006

LED Low Power, Bộ cấp nguồn (Bật/Tắt)

Con người luôn muốn tạo ra bầu không khí dễ chịu quanh công trình của mình – góp phần thu hút sự chú ý của khách tham quan, khiến họ cảm thấy thoải mái và muốn quay trở lại. Họ mong muốn tạo ra một môi trường hấp dẫn với chất lượng chiếu sáng tối ưu ở mức chi phí tối thiểu. Kết hợp giữa các bóng đèn LED công suất thấp và bộ điều khiển tích hợp, giải pháp LED lắp đứng với chi phí hợp lý này mang đến ánh sáng đèn pha bất đối xứng dễ chịu, đáp ứng các nhu cầu tạo cảnh quan của khách hàng.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Mã dòng bóng đèn	LED-LP [LED Low Power]
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Loại nguồn sáng	LED
Dấu CE	Dấu CE
Thời hạn bảo hành	1 năm
Ký hiệu tính dễ cháy	Để gắn trên các bề mặt dễ cháy thông thường

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	55 lm
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	3000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	20,37 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80
Màu sắc nguồn sáng	830 ánh sáng trắng ấm
Kiểu chụp quang học	Chao đèn/nắp Polycarbonate chống UV

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Mức tiêu thụ điện	2,8 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.35
Kết nối	Khởi nối vít
Cáp	Cáp không có phích cắm 3 cực
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B 1	

Nhiệt độ	
Dãy nhiệt độ màu ánh sáng	-20 đến +40°C

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Trình điều khiển/bộ nguồn/biến thế	Bộ cấp nguồn (Bật/Tắt)
Giao diện điều khiển	-
Công suất chiếu sáng liên tục	Không

LED Step-Light

Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Kim loại – Nhựa
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Màu vỏ đèn	Nhôm và trắng
Thiết bị lắp đặt	Cố định kiểu bắt vít Allen
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Đục mờ
Chiều dài tổng thể	145 mm
Chiều rộng tổng thể	145 mm
Chiều cao tổng thể	103 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	103 x 145 x 145 mm
Phê duyệt và ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP67 [Chống bụi xâm nhập, kín nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08 [5 J chống phá hoại]
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn I

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	BWG150 LED50/WW PSU 220-240V IP67 9006
Tên sản phẩm đầy đủ	BWG150 LED50/WW PSU 220-240V IP67 9006
Mã sản phẩm đầy đủ	910403302002
Mã đơn hàng	910403302002
Số vật liệu (12NC)	910403302002
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8710163279039
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	24
EAN/UPC - Vỏ	8710163279435

Bản vẽ kích thước

