



LED Step-Light

BWG150 LED50/NW PSU 220-240V IP67 9006

LED Low Power, Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado)

People want to create a pleasant atmosphere around their property – something that will catch visitors' attention, make them feel good and want to come back again. They would like to be able to create an appealing ambience with optimized-quality lighting at minimum cost. Combining reliable low-power LEDs and an integrated driver, this affordable post-top LED solution delivers a comfortable asymmetric footlight to meet your landscaping needs.

Dados do produto

Informações gerais		Color rendering index (CRI)	
Código da família das lâmpadas	LED-LP [LED Low Power]	Cor da fonte de luz	Branco neutro 740
Fonte de luz substituível	N	Tipo de acessório de difusor ótico	Bojo/tampa de policarbonato resistente a raios UV
Número de unidades de equipamento	Unidade	Dados elétricos e de operação	
Driver incluído	Sim	Tensão de entrada	220 a 240 V
Light source engine type	LED	Line Frequency	50 to 60 Hz
Marca CE	Marca CE	Consumo de energia	2,8 W
Período de garantia	1 anos	Fator de potência (fração)	0.35
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Conexão	Bloco de conexão do parafuso
Dados técnicos de luz		Cabo	Cabo sem plugue de três polos
Fluxo luminoso	55 lm	Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	1
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K		
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	20,37 lm/W		

LED Step-Light

Temperatura

Intervalo de temperatura ambiente -20 a 40 °C

Controles e dimerização

Regulável	Não
Driver/unidade de potência/ transformador	Unidade de fonte de alimentação (Ligado/ Desligado)
Interface de controle	-
Emissão de luz constante	N

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Metal-plástico
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Polycarbonato
Cor do compartimento	Alumínio e branco
Dispositivo de montagem	Fixação de parafuso Allen
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Fosco
Comprimento geral	145 mm
Largura total	145 mm
Altura geral	103 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)	103 x 145 x 145 mm

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP67 [Proteção contra a penetração de poeira, impermeável]
-------------------------------	---

Código de proteção mecânica contra impactos IK08 [5 J com proteção contra vandalismo]

Proteção/Classe IEC Classe de segurança I


Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BWG150 LED50/NW PSU 220-240V IP67 9006
Nome do produto completo	BWG150 LED50/NW PSU 220-240V IP67 9006
Full EOC	910403307602
Descrição do código local	LUMINARIA LED BWG15050NWPSU220IP679006
Código de encomenda	910403307602
Nº do material (12NC)	910403307602
Código local	910403307602
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8710163278872
Numerador SAP — Embalagens por exterior	24
EAN/UPC - caixa	8710163279275

Desenho dimensional



LED Step-Light



© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso.

As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Abril 29 – Dados sujeitos a alteração