



# LED Step-Light

## BWG150 LED50/NW PSU 220-240V IP67 9006

LED Low Power – Power supply unit

People want to create a pleasant atmosphere around their property – something that will catch visitors' attention, make them feel good and want to come back again. They would like to be able to create an appealing ambience with optimized-quality lighting at minimum cost. Combining reliable low-power LEDs and an integrated driver, this affordable post-top LED solution delivers a comfortable asymmetric footlight to meet your landscaping needs.

### Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED-LP [ LED Low Power]
Цвет источника света	Нейтральный белый 740
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSU [ Power supply unit]
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона / линзы	PC-UV [ Polycarbonate bowl/cover UV-resistant]
Кабель	Cable without plug 3-pole
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Знак пожароопасности	F [ For mounting on normally flammable surfaces]
Маркировка CE	CE mark
Гарантийный период	1 год
Цвет RAL	White aluminum (9006)
Постоянная светоотдача	No
Количество продуктов на прерывателе	1

LED engine type	LED
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50–60 Hz
Коэффициент мощности (мин.)	0.35
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Металл–пластик
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Монтажное устройство	Allen screw fixation
Покрытие оптической крышки / линзы	Матовое
Общая длина	145 mm
Общая ширина	145 mm
Общая высота	103 mm

## LED Step-Light

Цвет	Aluminum and white
<b>Соответствие требованиям и область применения</b>	
Код защиты от проникновения	IP67 [ Защита от попадания пыли, гидроизоляция]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [ 5 J vandal-protected]
<b>Первоначальная производительность (соответствие МЭК)</b>	
Начальная светоотдача	55 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	20,37 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	>70
Начальная входная мощность	2.7 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

### Условия эксплуатации



Диапазон температуры окружающей среды -20 to +40 °C

### Данные об изделии

Полный код продукта	910403307602
Название продукта для заказа	BWG150 LED50/NW PSU 220-240V IP67 9006
EAN/UPC — продукт	8710163278872
Код заказа	910403307602
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	24
Материал № (12NC)	910403307602
Вес нетто (шт.)	0,710 kg



### Чертеж размеров



LED Step-Light BWG150

