



LED Bollard II

BCP150 LED150/WW PSU 220-240V 7043

LED Low Power, Branco quente 830, Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado), 220 a 240 V

People want to create a pleasant atmosphere around their property – something that will catch visitors’ attention, make them feel good and want to come back again. They would like to be able to create an appealing ambience with optimized-quality lighting at minimum cost. Combining reliable low-power LEDs and an integrated driver, the robustly designed LED Bollard II delivers an affordable LED lighting solution to meet your landscaping needs.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED-LP [LED Low Power]
Fonte de luz substituível	N
Número de unidades de equipamento	Unidade
Driver incluído	Sim
Light source engine type	LED
Escala de valor	Desempenho
Controle incorporado	-
Marca CE	Marca CE
Período de garantia	1 anos
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Dados técnicos de luz	
Fluxo luminoso	150 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K

Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	21,43 lm/W
Color rendering index (CRI)	>80
Cor da fonte de luz	Branco quente 830
Tipo de acessório de difusor ótico	Bojo/tampa de policarbonato resistente a raios UV
Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Consumo de energia	7 W
Fator de potência (fração)	0.4
Conexão	Bloco de conexão do parafuso
Cabo	Cabo sem plugue de três polos
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	1

LED Bollard II

Temperatura

Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 40 °C
-----------------------------------	-------------

Controles e dimerização

Regulável	Não
Driver/unidade de potência/ transformador	Unidade de fonte de alimentação (Ligado/ Desligado)
Interface de controle	-
Emissão de luz constante	N

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Alumínio extrudado
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Polycarbonato
Cor do compartimento	Cinza escuro
Dispositivo de montagem	Plafon
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Fosco
Altura geral	500 mm
Diâmetro total	180 mm

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP65 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
-------------------------------	--

Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [20 J resistente a vandalismo]
---	-------------------------------------

Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
---------------------	-----------------------

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BCP150 LED150/WW PSU 220-240V 7043
Nome do produto completo	BCP150 LED150/WW PSU 220-240V 7043
Full EOC	910403307702
Descrição do código local	LUMINARIA LED BCP48136HB2700K100277VWH
Código de encomenda	910403307702
Nº do material (12NC)	910403307702
Código local	910403307702
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8710163278889
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
EAN/UPC - caixa	8710163279282

Desenho dimensional

