



TCW060 C

TCW060 C 2xTL-D36W HF 220V

MASTER TL-D, 36 W, Elektronik frekuensi-tinggi, 220 V


Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, TCW060 adalah luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5. Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.

Product data

Informasi Umum		Nama lengkap produk		TCW060 C 2xTL-D36W HF 220V
Kode kelompok lampu	TL-D [MASTER TL-D]	Kode produk lengkap	910403630029	
Alat	HF [Elektronik frekuensi-tinggi]	Kode urutan	910403630029	
Pengoperasian dan Kelistrikan		No. Material (12NC)	910403630029	
Tegangan Masuk	220 V	Numerator - Jumlah Per Pak	1	
Konsumsi Daya	36 W	EAN/UPC - Produk/Kantung	6923828687380	
Data Produk		Numerator - Pak per kotak bagian luar	6	
Nama produk pesanan	TCW060 C 2xTL-D36W HF 220V	EAN/UPC - Kantung	6923828698935	

TCW060 C

Dimensional drawing



Product	A	B
TCW060 C 2xTL-D36W HF 220V	900 mm	1.270 mm

