



Intelligent Sereno TBS869/528

TBS528 2xTL5-28W HFA P FU

2, TL5, 28 W, HF standard pour TL5, Cache prismatique opale, Fusible inclus

Les clients sont demandeurs de bâtiments écologiques afin d'économiser de l'énergie, de réduire leurs dépenses de fonctionnement et d'améliorer leur image en matière de développement durable. Intelligent Sereno est une famille de luminaires encastrés TL5 qui intègre une liaison intelligente à la lumière naturelle et une détection de la présence pour une économie d'énergie automatique. De plus, sa technologie optique avancée maintient la qualité de l'éclairage à la norme requise pour les bureaux.

Données du produit

Informations générales		Câble	
Code famille lampe	TL5 [TL5]	-	
Appareillage	HFA [HF standard pour TL5]	Mécanique et boîtier	
Commande intégrée	-	Couleur du boîtier	Blanc
Données techniques de l'éclairage		Approbation et application	
Nombre de sources lumineuses	2	Code d'indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Température de couleur	-	Données du produit	
Type d'optique	-	Nom du produit de la commande	TBS528 2xTL5-28W HFA P FU
Type de cache optique/de lentille	Cache prismatique opale	Nom de produit complet	TBS528 2xTL5-28W HFA P FU
Fonctionnement et électricité		Full EOC	910403630691
Consommation électrique	28 W	Code de commande	910403630691
		Code 12NC	910403630691

Intelligent Sereno TBS869/528

Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	2

Schéma dimensionnel

