



OptiVision MVP507

MVP507 MHN-FC2000W/740 400V NB SI

OPTIVISION, MASTER MHN-FC, 2000 W, Kapea valonsäde

OptiVision on epäsymmetrinen valonheitin, jossa yhdistyvät kompaktit mitat ja erittäin korkea hyötysuhde. Saatavilla on kapean, keskileveän ja leveän valokeilan versiot joustavaan asennukseen. Häiriövalo, häikäisy ja ylöspäin karkaava valo on rajattu tehokkaasti. OptiVisionissa voidaan käyttää monimetallilamppuja hyvään värintoistoon tai korkeapainenaatriumlamppuja taloudelliseen toimintaan. Epäsymmetrinen optiikka varmistaa erinomaisen hukkavalon hallinnan sekä häikäisyn ja ylöspäin suuntautuvan valovuodon rajoittamisen. Optiikan suurin tehokkuus saavutetaan 60° kulmassa ja terävä valon katkaisu 80° kulmassa. MHN-LA/FC-lamput takaavat miellyttävän ja luonnollisen värintoiston sekä viihtyisän tunnelman.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Vastaava värilämpötila (nim.)	
Lamppuperheen koodi	MHN-FC [MASTER MHN-FC]	Värintoistoindeksi (CRI)	>70
Ohjausyksiköiden lukumäärä	-	Valonlähteiden lukumäärä	1
Liitäntälaitte	-	Valonlähteen väri	740 Neutraali valkoinen
Tuoteperheen koodi	MVP507 [OPTIVISION]	Optisen kuvun tyyppi	Tasolasi
Arvoasteikko	Räätälöitävä	Valaisimen valokeilan hajautus	-
CE-merkintä	Kyllä	Optiikan tyyppi, ulkotila	Kapea valonsäde
Takuuaika	1 vuotta	Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulenarkuusmerkintä	-	Tulojännite	400 V
ENEC-merkintä	-	Viivatiheys	50 to 60 Hz
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä	Virrankulutus	2 000 W
Valaistuksen tekniset tiedot		Liitäntä	Ruuviliitin
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	-	Kaapeli	-
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-		

OptiVision MVP507

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-30...+35 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Ohjausliittymä	-
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	Alumiini
Optiikan materiaali	Alumiini
Optisen kuvun/linssin materiaali	-
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Kotelon väri	Alumiini
Asennuslaite	Asennuskiinnike, säädettävä
Optisen kuvun/linssin muoto	-
Optisen kuvun/linssin viimeistely	-
Kokonaiskorkeus	386 mm
Tehokas heijastettu alue	0,16 m²

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
---------------------	--

Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08 [5 J Ilkivallan kestävä]
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	-
Kestävän kehityksen profiili	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Käyttökohteiden olosuhteet

Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
-----------------------	--------------------

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MVP507 MHN-FC2000W/740 400V NB SI
Koko tuotenimi	MVP507 MHN-FC2000W/740 400V NB SI
Full EOC	872790029134600
Tilauskoodi	29134600
Tuotekoodi (12NC)	910403747312
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8727900291346
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8727900291346

Mittapiirros

