



# OptiVision MVP507

## MVP507 MHN-FC2000W/740 400V NB SI

OPTIVISION - MASTER MHN-FC - 2000 W - Narrow beam

OptiVision это асимметричный излучающий вниз светильник, который сочетает в себе компактность с очень высокой эффективностью. Имеются варианты с узким, средним и широким световым пучком. Обеспечивается контроль рассеянного света и ограничение слепящего действия. В прожекторе OptiVision могут использоваться металлогалогенные лампы, обеспечивающие хорошую цветопередачу, или натриевые лампы высокого давления с низкой стоимостью эксплуатации. Отличный контроль рассеянного света, ограничение слепящего действия и отсутствие засветки неба. Максимальная интенсивность асимметричной оптики достигает при 60°, а полное отсечение света при 80°. Применение ламп MHN-LA/FC гарантирует приятную и естественную атмосферу и хорошее качество светопередачи.

### Данные о продукции

Общая информация	
Количество источников света	1 [ 1 pc]
Код лампового семейства	MHN-FC [ MASTER MHN-FC]
Мощность лампы	2000 W
Цвет источника света	Нейтральный белый 740
Kombipack	Lamp(s) included
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	-
Отметка о прохождении теста на стойкость к ударным нагрузкам	Ball Impact Resistance mark
Механические аксессуары	No [ -]
Optic type outdoor	Narrow beam
Код семейства	MVP507 [ OPTIVISION]

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Напряжение питания лампы	400 V [ 400]
Входное напряжение	400 V
Зажигатель	SI [ Series]
Механические компоненты и корпус	
Цвет	Aluminum
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP65 [ Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [ 5 J vandal-protected]


## OptiVision MVP507

### Данные об изделии

Полный код продукта	872790029134600
Название продукта для заказа	MVP507 MHN-FC2000W/740 400V NB SI
EAN/UPC — продукт	8727900291346
Код заказа	910403747312
Нумератор — количество на упаковку	1

Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910403747312
Вес нетто (шт.)	17,200 kg

### Чертеж размеров



OptiVision MVP507

