



OptiVision

MVP507 MHN-FC1000W/740 230V MB SI

OPTIVISION, MASTER MHN-FC, 1000 W, Haz medio

OptiVision es un proyector de alumbrado asimétrico que combina unas dimensiones compactas con una eficiencia muy elevada. La disponibilidad de haces intensivo, medio y extensivo permite una mayor flexibilidad en su aplicación, y ofrece un control excelente del flujo lumínico, limitando el deslumbramiento y la contaminación lumínica. OptiVision admite lámparas de halogenuros metálicos para ofrecer una óptima reproducción de color o de sodio de alta presión para obtener un rendimiento más económico. Con un excelente control del flujo lumínico, la limitación del deslumbramiento y de la pérdida innecesaria de luz queda asegurada gracias a sus ópticas asimétricas que alcanzan su máxima intensidad a 60º y la función de corte del haz de luz a 80º. Las lámparas MHN-LA/FC garantizan una reproducción del color agradable y una atmósfera natural.

Datos del producto

Información general			
Código de familias de lámparas	MHN-FC [MASTER MHN-FC]	Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	-
Número de unidades de equipo	-	Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Equipo	-	Índice de reproducción cromática (IRC)	>70
Código de gama de producto	MVP507 [OPTIVISION]	Número de fuentes de luz	1
Escalera de valor	Avanzada	Color de la fuente de luz	740 blanco neutro
Marca CE	Sí	Tipo de cubierta óptica	Cristal plano
Periodo de garantía	1 años	Apertura del haz de luz de la luminaria	-
Marca de inflamabilidad	-	Tipo de óptica exterior	Haz medio
Certificado ENEC	-		
Conforme con EU RoHS	Sí		
Datos técnicos de la luz		Operativos y eléctricos	
Post-top en ángulo de inclinación estándar	-	Tensión de entrada	230 V
		Line Frequency	50 to 60 Hz
		Consumo de energía	1.000 W

Conexión	Conector de tornillo
Cable	-

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	-30 °C a +35 °C
-------------------------------	-----------------

Controles y regulación

Regulable	No
Interfaz de control	-
Flujo luminoso constante	No

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Aluminio
Material del reflector	Aluminio
Material óptico	Aluminio
Material del cierre óptico/lente	-
Fixation material	Acero
Color de la carcasa	Aluminio
Dispositivo de montaje	Anclaje de montaje ajustable
Forma del cierre óptico/lente	-
Acabado de cierre óptico/lente	-
Altura global	386 mm
Área de proyección efectiva	0,16 m ²

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
---------------------------------	---

Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]
Surge Protection (Common/Differential)	-
Sustainability rating	-
Clase de protección IEC	Seguridad clase I

Condiciones de aplicación

Nivel máximo de atenuación	No aplicable
----------------------------	--------------

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MVP507 MHN-FC1000W/740 230V MB SI
Nombre completo del producto	MVP507 MHN-FC1000W/740 230V MB SI
Full EOC	872790029150600
Código de pedido	29150600
Código 12NC	910403748812
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900291506
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8727900291506

Plano de dimensiones



