



# PowerVision

## MVF024 MHN-FC1000W/740 230V MB SI

POWERVISION, MASTER MHN-FC, 1000 W, Tief-/breitstrahlend

PowerVision ist ein leistungsstarker Universalscheinwerfer zur Beleuchtung von Sportanlagen, für die allgemeine Flächenbeleuchtung und zur Beleuchtung von Fassaden. Diese kompakte Leuchte zeichnet sich durch eine blendarme Lichtverteilung mit breitem, mittlerem oder engem Strahlungswinkel aus. Die MHN-LA 2.000 W/842-Lampen garantieren eine natürliche Farbwiedergabe ( $R_a = 80$ ) sowie eine angenehme Atmosphäre ( $T_c = 4.200\text{ K}$ ). Mit MHN-LA 2.000 W/956-Lampen werden die höchsten internationalen CTV-Anforderungen ( $R_a = 90$ ,  $T_c = 5.600\text{ K}$ ) erfüllt. Eine in die Reflektorbaugruppe integrierte Abblendschürze reduziert Streulicht und Blendeffekte auf ein Minimum. Die wetterfeste Konstruktion der Leuchte ist auf eine mühelose Ausrichtung ausgelegt und gleichzeitig reinigungs- und wartungsfreundlich.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Energieverbrauch	1.000 W
Lampenfamiliencode	MHN-FC [MASTER MHN-FC]	Mechanik und Gehäuse	
Betriebsgerät	CONV [Herkömmlich]	Gehäusefarbe	-
Produktfamiliencode	MVF024 [POWERVISION]	Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja	Schutzart (IP)	IP55 [Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, strahlwassergeschützt]
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen	IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Lichttechnische Daten		Produktdaten	
Farbe der Lichtquelle	740 Neutralweiß	Bestell-Produktname	MVF024 MHN-FC1000W/740 230V MB SI
Optik im Außenbereich	Tief-/breitstrahlend	Gesamtbezeichnung des Produkts	MVF024 MHN-FC1000W/740 230V MB SI
Betrieb und Elektrik		Gesamt-Produktcode	872790029253400
Eingangsspannung	230 V		

Bestellcode	29253400
Material-Nr. (12NC)	910403758512
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900292534

Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8727900292534

## Abmessungsskizzen

