



# OptiFlood Mini MVP504

## MVP504 CPO-TW90W K EB II A

OptiFlood, MASTER CosmoWhite CPO-TW, 90 W, Elektroniczny, Asymetryczny

Dobre oświetlenie sztuczne zapobiega niekontrolowanemu rozproszeniu światła i rozlewaniu się światła poza granice terenu oświetlanego, dzięki czemu nie ma wpływu na ludzi mieszkających w pobliżu lub przejeżdżających obok danego miejsca. Firma Philips oferuje doskonałe rozwiązania w zakresie przyjaznych dla środowiska systemów asymetrycznego oświetlenia zalewowego, stosowane jako oświetlenie ogólne terenu, jak również oświetlenie dozoru oraz oświetlenie terenów przemysłowych. Przyczyniło się do tego na przykład pomyślne wprowadzenie na rynek w roku 2004 projektora OptiFlood MVP506. Obecnie linia OptiFlood jest uzupełniana nową, małą wersją, MVP504, dla lamp o niskiej mocy oraz niewielkich wysokości montażowych. Niezwykle sprawny najlepszy w tej klasie system optyczny OptiFlood zapewnia dokładnie kontrolowany rozsył światła – całkowite odcięcie światła ponad linią horyzontu – co minimalizuje światło przeszkadzające. Zarówno wersja MVP504 jak i MVP506 są dostępne z dwoma typami odbłyśnika – asymetrycznym lub ulicznym typu POT - co zapewnia uniwersalność zastosowań. W sytuacji gdy potrzebny jest efektywny system oświetlenia terenów przemysłowych, doskonały do tego celu jest OptiFlood wyposażony w lampy sodowe. Dzięki компактowemu kształtowi i estetycznemu kształtowi, rozwiązanie OptiFlood może być stosowane wszędzie tam, gdzie obok efektywności oświetlenia wymagany jest odpowiedni wygląd. Podczas procesu projektowania tej oprawy, uwagę skupiono nie tylko na formie ogólnej, lecz również na szczegółach mogących poprawić ergonomię użytkownika. Zastosowano unikatowy system mocowania oprawy tak aby ukryć nieestetyczny uchwyt. Dodatkowo, pozwala to na łatwiejszą i bardziej precyzyjną regulację kąta nachylenia oprawy. OptiFlood może być dostarczany standardowo w dwóch wykończeniach: w wersji "surowego" aluminium lub w ciemnym odcieniu szarości pasującym do linii oświetlenia miejskiego. Pozostałe kolory dostępne są na zamówienie.

# OptiFlood Mini MVP504

## Dane produktu

| Informacje ogólne                     |                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Kod rodziny lamp                      | CPO-TW [MASTER CosmoWhite CPO-TW]                            |
| Osprzęt                               | EB [Elektroniczny]                                           |
| Rodzina produktów                     | MVP504 [OptiFlood]                                           |
| Sterownik wbudowany                   | -                                                            |
| Znak CE                               | Tak                                                          |
| Oznaczenie ENEC                       | -                                                            |
| Dane techniczne oświetlenia           |                                                              |
| Typ klosza                            | Szyba przezroczysta                                          |
| Typ optyki na zewnątrz                | Asymetryczny                                                 |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne |                                                              |
| Napięcie wejściowe                    | 220 do 240 V                                                 |
| Zużycie energii                       | 90 W                                                         |
| Certyfikaty i zastosowania            |                                                              |
| Kod stopnia ochrony                   | IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne] |

| Mech. kod ochrony przed uderzeniami IK08 [5 J ochrona przed wandalami] |                            |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Klasa ochrony IEC                                                      | Klasa bezpieczeństwa II    |
| Dane techniczne produktu                                               |                            |
| Nazwa produktu na zamówieniu                                           | MVP504 CPO-TW90W K EB II A |
| Pełna nazwa produktu                                                   | MVP504 CPO-TW90W K EB II A |
| Full EOC                                                               | 872790029295400            |
| Kod zamówienia                                                         | 29295400                   |
| Materiał Nr (12NC)                                                     | 910403762212               |
| Numerator - Quantity Per Pack                                          | 1                          |
| EAN/UPC - Produkt/opakowanie                                           | 8727900292954              |
| Numerator - Packs per outer box                                        | 1                          |
| EAN/UPC - Opakowanie                                                   | 8727900292954              |

## Rysunki techniczne

