



OptiFlood Mini MVP504

MVP504 CDM-TD70W/942 EB I A GR

OptiFlood, MASTERColour CDM-TD, 70 W, Elektronika,
Aszimmetrikus

A jó minőségű mesterséges világítás megakadályozza a nemkívánatos szórt fényt valamint a fény kiszűrődését a megvilágított területen kívülre, így az nem zavarja a közelben élő illetve autójukkal elhaladó embereket. A Philips hagyományosan kiemelkedő eredményekkel rendelkezik a környezetbarát aszimmetrikus fényvető rendszerek terén, az általános területmegvilágítással, valamint a biztonságtechnikai és ipari területekkel kapcsolatos világítással összefüggésben egyaránt – pl. az OptiFlood MVP506 fényvető sikeres piaci bevezetése 2004-ben. Most az OptiFlood család egy új, kisméretű verzióval, az MVP504-el bővült, alacsonyabb teljesítményekhez és alkalmazási magasságokhoz. Az OptiFlood kiemelkedően hatékony, piacvezető optikai rendszere pontosan szabályozott fényelosztást tesz lehetővé – a világítás teljeskörű korlátozása vízszintes felett, és magas sugárzási intenzitás a felső szögeken – a nem kívánt fényt minimális szinten tartva. A rugalmas felhasználás érdekében az MVP504 és az MVP506 verzió két típusú reflektorral kapható – aszimmetrikus vagy útvilágító POT optikák – és használható hozzá CosmoPolis rendszer, kiváló színvisszaadású fémhalogén, illetve gazdaságos nagynyomású nátrium fényforrások. Kompakt alakjával és esztétikus kialakításával az OptiFlood olyan alkalmazásokban is használható, ahol a design és a megjelenés legalább annyira fontos, mint a műszaki teljesítmény. A kialakítás megtervezése során nem csupán magára a formára fektettek fokozott hangsúlyt, hanem az apró részletek kidolgozására is. Az integrált 'rejtett' forgópántoknak, a ház részeként kialakított dőlésszög-beállítónak, valamint a megújult formájú szerelőelemnek köszönhetően a lámpatest még esztétikusabban integrálható az oszlopokra. Az OptiFlood termékcsalád két eltérő felületi kialakítással kapható: 'nyers' alumínium külsővel, illetve sötétszürke festéssel, a Philips városi világítási termékcsaládhoz történő illeszkedés céljából. Igény szerint egyéb RAL színek is rendelhetők.

OptiFlood Mini MVP504

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsatlád kódja	CDM-TD [MASTERColour CDM-TD]
Működtető szerelvény	EB [Elektronika]
Termécsatlád kódja	MVP504 [OptiFlood]
Beépített vezérlés	-
CE jelölés	Igen
ENEC jel	-

Technikai adatok	
A fényforrás színe	942 semleges fehér
Optikai búra típusa	átlátszó üveg
Optikai típus – kültéri	Aszimmetrikus

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Teljesítményfelvétel	70 W

Mechanika és tokozás	
Ház színe	Szürke

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J-ig vandalizmus ellen védett]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MVP504 CDM-TD70W/942 EB I A GR
Teljes terméknév	MVP504 CDM-TD70W/942 EB I A GR
Full EOC	872790029302900
Rendelési kód	29302900
Cikkszám (12NC)	910403762912
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8727900293029
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900293029

Méretezett rajza

