



OptiFlood Mini MVP504

MVP504 CDM-T35W/842 EB I TP-S

OptiFlood, MASTERColour CDM-T, 35 W, Elektronisch, Open T-POT klein

Goede verlichting voorkomt ongecontroleerd strooilicht en lichtverspilling buiten de begrenzing van de ruimte die verlicht moet worden, zodat er geen hinder is voor mensen die er dichtbij wonen of voorbij rijden. Philips kent een lange traditie van perfectie op het gebied van milieuvriendelijke asymmetrische floodlighting-systemen voor algemene terreinverlichting evenals op het gebied van beveiligings- en industrieverlichting – bijvoorbeeld met de succesvolle lancering van de OptiFlood MVP506 floodlight in 2004. Nu wordt de OptiFlood-reeks uitgebreid met een nieuwe kleine uitvoering, MVP504, voor lagere lampvermogens en toepassingshoogten. Het uiterst efficiënte, 'best in class' optische systeem van OptiFlood levert een nauwkeurig geregelde lichtverdeling – een totale onderdrukking van het licht boven de horizontaal en een hoge bundelintensiteit onder grote hoeken – wat hinderlijk licht tot een minimum beperkt. Voor een maximale toepassingsflexibiliteit zijn zowel de MVP504- als de MVP506-uitvoeringen verkrijgbaar met twee reflectortypen – asymmetrische of straatverlichtings-POT-optieken. Beide kunnen worden uitgerust met CosmoPolis, met metaalhalogeenvlampen voor een goede kleurweergave en met hogedruk natriumlampen voor een economische werking. Met zijn compacte vorm en esthetische, aantrekkelijke vormgeving kan OptiFlood worden gebruikt in toepassingen waar design en uiterlijk even belangrijk zijn als technische prestaties. In de vormgeving is niet alleen aandacht geschonken aan de totale vorm, maar evenzeer aan de detaillering. Dit heeft geleid tot geïntegreerde 'verdekte' scharnieren, een hoekinstelling die is ontworpen als onderdeel van de armatuurbehuizing, en een opnieuw gestileerde montagebeugel die onder een hoek staat om een esthetischer integratie in het ontwerp van de mast mogelijk te maken. De OptiFlood-reeks kan standaard geleverd worden in twee verschillende afwerkingen: in een uitvoering in 'ruw' aluminium of met een ultradonkergrijze lak

OptiFlood Mini MVP504

die past bij de andere reeksen die Philips levert voor stedelijke verlichting. Andere RAL-kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	CDM-T [MASTERColour CDM-T]
VSA	EB [Elektronisch]
Code productfamilie	MVP504 [OptiFlood]
Ingebouwde regeling	-
CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Gegevens lichttechniek	
Kleur lichtbron	842 neutraalwit
Type lichtkap	Helder glas
Optiektype buiten	Open T-POT klein
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Energieverbruik	35 W
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]

IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MVP504 CDM-T35W/842 EB I TP-S
Volledige productnaam	MVP504 CDM-T35W/842 EB I TP-S
Full EOC	872790029334000
Beschrijving lokale code	MVP504CDM35EBTP
Bestelcode	29334000
Materiaalnr. (12NC)	910403766112
Lokale code	MVP504CDM35EBTP
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900293340
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8727900293340

Maatschets

