



OptiFlood Mini MVP504

MVP504 CDM-T70W/942 EB I TP-S

OptiFlood, MASTERColour CDM-T, 70 W, Elektroniczny, Otwarty
T-POT mały

Dobre oświetlenie sztuczne zapobiega niekontrolowanemu rozproszeniu światła i rozlewaniu się światła poza granice terenu oświetlanego, dzięki czemu nie ma wpływu na ludzi mieszkających w pobliżu lub przejeżdżających obok danego miejsca. Firma Philips oferuje doskonałe rozwiązania w zakresie przyjaznych dla środowiska systemów asymetrycznego oświetlenia zalewowego, stosowane jako oświetlenie ogólne terenu, jak również oświetlenie dozoru oraz oświetlenie terenów przemysłowych. Przyczyniło się do tego na przykład pomyślne wprowadzenie na rynek w roku 2004 projektora OptiFlood MVP506. Obecnie linia OptiFlood jest uzupełniana nową, małą wersją, MVP504, dla lamp o niskiej mocy oraz niewielkich wysokości montażowych. Niezwykle sprawny najlepszy w tej klasie system optyczny OptiFlood zapewnia dokładnie kontrolowany rozsył światła – całkowite odcięcie światła ponad linią horyzontu – co minimalizuje światło przeszkadzające. Zarówno wersja MVP504 jak i MVP506 są dostępne z dwoma typami odbłyśnika – asymetrycznym lub ulicznym typu POT - co zapewnia uniwersalność zastosowań. W sytuacji gdy potrzebny jest efektywny system oświetlenia terenów przemysłowych, doskonały do tego celu jest OptiFlood wyposażony w lampy sodowe. Dzięki компактowemu kształtowi i estetycznemu kształtowi, rozwiązanie OptiFlood może być stosowane wszędzie tam, gdzie obok efektywności oświetlenia wymagany jest odpowiedni wygląd. Podczas procesu projektowania tej oprawy, uwagę skupiono nie tylko na formie ogólnej, lecz również na szczegółach mogących poprawić ergonomię użytkownika. Zastosowano unikatowy system mocowania oprawy tak aby ukryć nieestetyczny uchwyt. Dodatkowo, pozwala to na łatwiejszą i bardziej precyzyjną regulację kąta nachylenia oprawy. OptiFlood może być dostarczany standardowo w dwóch wykończeniach: w wersji "surowego" aluminium lub w ciemnym odcieniu szarości pasującym do linii oświetlenia miejskiego. Pozostałe kolory dostępne są na zamówienie.

OptiFlood Mini MVP504

Dane produktu

Informacje ogólne		Mech. kod ochrony przed uderzeniami IK08 [5 J ochrona przed wandalami]	
Kod rodziny lamp	CDM-T [MASTERColour CDM-T]	Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Osprzęt	EB [Elektroniczny]	Dane techniczne produktu	
Rodzina produktów	MVP504 [OptiFlood]	Nazwa produktu na zamówieniu	MVP504 CDM-T70W/942 EB I TP-S
Sterownik wbudowany	-	Pełna nazwa produktu	MVP504 CDM-T70W/942 EB I TP-S
Znak CE	Tak	Full EOC	872790029337100
Oznaczenie ENEC	-	Kod zamówienia	29337100
Dane techniczne oświetlenia		Materiał Nr (12NC)	910403766412
Barwa źródła światła	942 barwa biała neutralna	Numerator - Quantity Per Pack	1
Typ klosza	Szyba przezroczysta	EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8727900293371
Typ optyki na zewnątrz	Otwarty T-POT mały	Numerator - Packs per outer box	1
Eksploatacja i połączenie elektryczne		EAN/UPC - Opakowanie	8727900293371
Napięcie wejściowe	220 do 240 V	Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii	70 W	Kod stopnia ochrony	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]

Rysunki techniczne

