



# OptiVision

## MVP507 MHN-LA2000W/842 400V WB SI SL

OPTIVISION - MASTER MHN-LA - 2000 W - Breitstrahlend - Dichtung

OptiVision ist ein asymmetrischer Scheinwerfer zur Direktbeleuchtung, der eine kompakte Bauweise mit extrem hoher Effizienz verbindet. Er ist mit schmalen, mittlerem und breitem Strahlungswinkel erhältlich und kann daher flexibel eingesetzt werden. Streulicht und Blendung werden auf ein Minimum reduziert. OptiVision kann mit Metallhalogenlampen für eine gute Farbwiedergabe oder mit Natriumhochdrucklampen für einen sparsamen Betrieb kombiniert werden. Herausragende Streulichtkontrolle und Begrenzung von Blendeffekten wird durch asymmetrische Optik gewährleistet, die eine maximale Intensität bei 60° und eine präzise Leuchtwinkelbegrenzung bei 80° erreichen. Die MHN-LA/FC-Lampen garantieren eine freundliche, natürliche Farbwiedergabe sowie eine angenehme Atmosphäre.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Product Family Code	MVP507 [ OPTIVISION ]
Anzahl Lichtquellen	1 [ 1 Lampe ]	Elektrische Kenndaten	
Lampenfamiliencode	MHN-LA [ MASTER MHN-LA ]	Lampenversorgungsspannung	400 V [ 400 ]
Lampenleistung	2000 W	Eingangsspannung	400 V
Farbe der Lichtquelle	842 Neutralweiß	Zündgerät	SI [ serielles Zündgerät ]
Kombipack	K	Mechanische Kenndaten	
IEC-Schutzart	Schutzklasse I	Farbe	Aluminium
CE-Zeichen	ja		
ENEC-Zeichen	Nein		
Schlagfestigkeit gegen Bälle	Ballwurfsicherheits-Zeichen		
Mechanisches Zubehör	SL [ Dichtung ]		
Optic type outdoor	Breitstrahlend		

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

**Schutzart (IP)** IP65 [ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]

**Schlagfestigkeit (IK)** IK08 [ 5 J vandal-geprüft]

## Produktdaten

**Gesamt-Produktcode** 872790029577100

**Bestell-Produktname** MVP507 MHN-LA2000W/842 400V WB SI SL

**EAN/UPC - Produkt** 8727900295771

**Bestellcode** 29577100


**Anzahl pro Verpackung** 1

**Anzahl pro Umverpackung** 1

**Material-Nr. (12NC)** 910403787412

**Nettogewicht (Einzelteil)** 17,200 kg

## Abmessungsskizzen



OptiVision MVP507

