



OptiVision MVP507

MVP507 MHN-LA2000W/842 400V NB SI SL

OPTIVISION, MASTER MHN-LA, 2000 W, Smalle bundel

OptiVision is een asymmetrische downlighting armatuur die compacte afmetingen paart aan zeer hoge efficiëntie. Dankzij de uitvoeringen met smalle, middelbrede en brede bundels biedt de armatuur toepassingsflexibiliteit, een uitstekende controle op strooilicht en een beperking van verblinding en opwaartse lichtstraling. OptiVision biedt met metaalhalogeenlampen een uitstekende kleurweergave of verbruikt weinig energie met hogedruk-natriumlampen. De uitstekende controle op strooilicht en de beperking van verblinding en opwaartse straling worden bereikt door asymmetrische optieken die een piekintensiteit bereiken bij 60° en een scherpe lichtafsnede bij 80°. De MHN-LA/FC lampen garanderen een plezierige en natuurlijke kleurweergave en een comfortabele atmosfeer.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	MHN-LA [MASTER MHN-LA]
Aantal VSA's	-
VSA	-
Code productfamilie	MVP507 [OPTIVISION]
Waardeschaal	Best
CE-markering	Ja
Garantieperiode	1 jaar
Brandbaarheidsmarkering	-
ENEC-markering	-
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Standaard kantelhoek opzetmontage	-
Standaard kantelhoek opschuifmontage	-

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4200 K
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Kleur lichtbron	842 neutraalwit
Type lichtkap	Vlak glas
Bundelspreiding armatuur	-
Optiektype buiten	Smalle bundel
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	400 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Energieverbruik	2.000 W
Aansluiting	Schroefconnector
Kabel	-

OptiVision MVP507

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-30 tot +35 °C
----------------------------	----------------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Bedieningsinterface	-
Constance lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Aluminium
Materiaal optiek	Aluminium
Materiaal optische lichtkap/lens	-
Fixation materiaal	Staal
Kleur behuizing	Aluminium
Bevestigingsvoorziening	Verstelbare montagebeugel
Vorm optische lichtkap/lens	-
Afwerking optische lichtkap/lens	-
Totale hoogte	386 mm
Windbelastbaar oppervlak	0,16 m²

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
--------------------	--

IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
------------------	--

Surge Protection (Common/Differential)	-
--	---

Sustainability rating	-
-----------------------	---

Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I
------------------------	---------------------

Toepassingsomstandigheden

Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
--------------------	---------------------

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MVP507 MHN-LA2000W/842 400V NB SI SL
Volledige productnaam	MVP507 MHN-LA2000W/842 400V NB SI SL
Full EOC	872790029579500
Beschrijving lokale code	MVP507LA2842NBK
Bestelcode	29579500
Materiaalnr. (12NC)	910403787612
Lokale code	MVP507LA2842NBK
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900295795
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8727900295795

Maatschets

