

PHILIPS

Lighting



OptiVision MVP507

MVP507 MHN-LA2000W/956 400V NB SI SL

OPTIVISION, MASTER MHN-LA, 2000 W, Dar ışın

OptiVision, kompakt boyutları çok yüksek verimlilikle birleştiren asimetrik bir yukarıdan aydınlatma armatürüdür. Uygulamada esneklik için dar, orta ve geniş açılı ışın seçenekleri mevcut olup, serpmeye ışığın mükemmel kontrolünü ve de parlamaların ve ışığın yukarı doğru sızmasının sınırlandırılmasını sağlar. OptiVision, iyi renksel geriverim için metal halojen ampuller veya ekonomik çalışma için yüksek basınçlı sodyum lambalar bulundurulabilir. Serpmeye ışığın mükemmel kontrolü, parlamaların ve ışığın yukarı doğru sızmasının sınırlandırılması, 60°'de tepe yoğunluğuna ve 80°'de keskin ışık kesilmesine ulaşan asimetrik optiklerle sağlanır. MHN-LA/FC lambaları, hoş ve doğal renksel geriverim ve rahat bir ortamı garanti eder.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Renk oluşturma dizini (CRI)	
Lamba ailesi kodu	MHN-LA [MASTER MHN-LA]		>90
Sürücü birimi sayısı	-	Işık kaynağı rengi	956 gün ışığı
Sürücü	-	Optik kapak tipi	Düz cam
Ürün ailesi kodu	MVP507 [OPTIVISION]	Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	-
Değer merdiveni	Teknik özellikler	Optik sistem türü dış mekan	Dar ışın
CE işareti	Evet	Çalıştırma ve Elektrik	
Garanti süresi	1 yıl	Giriş Voltajı	400 V
Alev alma işareti	-	Hat Frekansı	50 to 60 Hz
ENEC işareti	-	Güç Tüketimi	2.000 W
EU RoHS ile uyumludur	Evet	Bağlantı	Vidalı konnektör
		Kablo	-
Işık Teknik Ayrıntıları		Sıcaklık	
Standart eğim açısı üstten montaj	-	Ortam sıcaklığı aralığı	-30 ila +35 °C
Standart devirme açısı yandan giriş	-		
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	5600 K		

OptiVision MVP507

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Kontrol arabirimi	-
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Alüminyum
Optik sistem malzemesi	Alüminyum
Optik kapak malzemesi	-
Sabitleme malzemesi	Çelik
Muhafaza Rengi	Alüminyum
Montaj cihazı	Ayarlanabilir montaj braketi
Optik kapak şekli	-
Optik kapak kaplaması	-
Genel yükseklik	386 mm
Etkili projeksiyon alanı	0,16 m ²

Onay ve Uygulama	
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]

Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	-
Sürdürülebilirlik derecesi	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Uygulama Koşulları	
Maksimum dim seviyesi	Yok

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	MVP507 MHN-LA2000W/956 400V NB SI SL
Tam ürün adı	MVP507 MHN-LA2000W/956 400V NB SI SL
Tam ürün kodu	872790029714000
Sipariş kodu	29714000
Malzeme No. (12NC)	910403788012
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8727900297140
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8727900297140

Boyutlu çizim

