



# OptiFlood MVP506

## MVP506 CDM-TMW315W/930 EB A GR

OptiFlood, MASTERColour CDM-T Elite MW, 315 W, Elektroniskt, Asymmetrisk vänster

Strålkastare MVP 506 är kompakt med horisontell ljusöppning. Finns med två optiksystem; asymmetrisk ljusfördelning med kontrollerad ljusbild utan spilljus ovanför horisontalplanet och inget störande ljus för omgivningen samt vägbelysningsoptik, POT-optik, lämplig för att belysa husfasader och motsvarande. Strålkastaren finns med inbyggda driftdon för metallhalogen- eller högtrycksnatrium-ljuskälla i effekterna 150 W – 400 W, ljuskälla medlevereras. Finns även utan inbyggda driftdon med E-40 lamphållare för 150 W – 600 W ljuskälla i kombination med separata driftdon. Ljuskälla beställs separat.

### Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	CDM-TMW [MASTERColour CDM-T Elite MW]
Driftdon	EB [Elektroniskt]
Produktfamiljskod	MVP506 [OptiFlood]
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Glödtrådstest	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s
Ljusteknik	
Ljuskällans färg	930 varmvit
Typ av optisk kåpa	Plant glas
Optiktyp utomhus	Asymmetrisk vänster

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Effektförbrukning	315 W

Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Grå

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK09 [10 J]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB A GR
Fullständigt produktnamn	MVP506 CDM-TMW315W/930 EB A GR

# OptiFlood MVP506

Full EOC	872790029650100
Beställningsnummer	29650100
Materialnummer (12NC)	910403790812
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8727900296501

Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8727900296501

## Måttskiss

