



# OptiFlood

## MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR

OptiFlood, MASTERColour CDM-T Elite MW, 210 W, Electrónica, CT-POT abierto

OptiFlood MVP506 es un proyector de diseño moderno que se puede emplear tanto en la iluminación de áreas deportivas como áreas generales, además de en aplicaciones arquitectónicas. Ofrece un excelente control del haz de luz y de el deslumbramiento. Los dos tipos de reflectores disponibles – asimétrico u óptica POT de alumbrado viario – garantizan la flexibilidad de la aplicación. OptiFlood MVP506 incluye ahora las lámparas MASTERColour CDM Elite MW: la solución de alumbrado funcional de luz blanca más eficaz, además de las lámparas de halogenuros metálicos convencionales, para ofrecer una alta reproducción de color, o de sodio de alta presión para obtener un mayor rendimiento de la instalación. El mecanismo para el ajuste angular se ha integrado en el diseño para conservar la estética general del producto. También está disponible como accesorio un limitador óptico que reduce el nivel de iluminación directamente debajo del proyector.

### Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Código de familias de lámparas	CDM-TMW [MASTERColour CDM-T Elite MW]	Tipo de cubierta óptica	Cristal plano
Equipo	EB [Electrónica]	Tipo de óptica exterior	CT-POT abierto
Código de gama de producto	MVP506 [OptiFlood]	Tensión de entrada	220 a 240 V
Marca CE	Sí	Consumo de energía	210 W
Certificado ENEC	Certificado ENEC	Mecánicos y de carcasa	
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 5 s	Color de la carcasa	Aluminio
Datos técnicos de la luz			
Color de la fuente de luz	930 blanco cálido		

# OptiFlood

## Aprobación y aplicación

<b>Código de protección de entrada</b>	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
<b>Índice de protección frente a choque mecánico</b>	IK09 [10 J]
<b>Clase de protección IEC</b>	Seguridad clase I

## Datos de producto

<b>Nombre de producto del pedido</b>	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR
<b>Nombre completo del producto</b>	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR

<b>Full EOC</b>	872790029655600
<b>Código de pedido</b>	29655600
<b>Código 12NC</b>	910403791312
<b>Cantidad por paquete</b>	1
<b>EAN/UPC - Producto/Caja</b>	8727900296556
<b>Numerador SAP - Paquetes por caja exterior</b>	1
<b>Embalaje con código EAN/UPC</b>	8727900296556

## Plano de dimensiones

