



OptiFlood MVP506

MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR GR

OptiFlood, MASTERColour CDM-T Elite MW, 210 W, Reattore elettronico EB, Apri CT-POT

La gamma OptiFlood MVP506 si arricchisce da oggi con la versione con la nuova MASTERColour CDM Elite MW, una lampada di media potenza (disponibile in versione da 210W e 315W) in grado di offrire una luce bianca dalle caratteristiche finora impensabili. L'elevata efficienza di lampada ed il ballast elettronico permettono ottimi livelli di illuminamento con un minore consumo – riducendo le emissioni di CO2 – ed un risparmio energetico rispetto alle tradizionali sorgenti da 250W e 400W. OptiFlood MVP506 è un elegante proiettore che può essere utilizzato per l'illuminazione di impianti sportivi e spazi aperti in generale, oltre che per applicazioni architettoniche. Offre un eccellente controllo della luce dispersa e dell'abbagliamento. La gamma di riflettori, tra cui un'ottica asimmetrica e l'ottica POT per illuminazione stradale, assicura la massima flessibilità di applicazione. OptiFlood MVP506 può alloggiare lampade a ioduri metallici per una buona resa dei colori o lampade al sodio ad alta pressione per applicazioni più economiche. L'apertura a cerniera ed il sistema di puntamento sono stati integrati nel design del prodotto per mantenere l'estetica generale. Uno schermo a lamella, disponibile come accessorio, riduce il livello di illuminazione direttamente sotto il proiettore e la luce dispersa posteriormente.

Dati del prodotto

Informazioni generali

Codice famiglia lampada	CDM-TMW [MASTERColour CDM-T Elite MW]
Unità elettrica/alimentatore	EB [Reattore elettronico EB]
Codice famiglia prodotto	MVP506 [OptiFlood]
Marchio CE	Si
Marchio ENEC	Marchio ENEC

Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 5 s
-------------------------	--------------------------------

Dati tecnici di illuminazione

Colore sorgente luminosa	930 bianco caldo
Tipo copertura ottica	Vetro piano
Tipo di ottica aree esterne	Apri CT-POT

OptiFlood MVP506

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Consumo energetico	210 W

Meccanica e corpo

Colore alloggiamento	Grigio
----------------------	--------

Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
------------------------	--

Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK09 [10 J]
--	-------------

Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I
---------------------------	------------------------

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR GR
----------------------	---------------------------------

Nome completo prodotto	MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR GR
Full EOC	872790029657000
Codice d'ordine	29657000
Codice materiale (12NC)	910403791512
Codice locale	MVP506CT210K3OG
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900296570
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8727900296570

Disegno tecnico

