



# OptiFlood MVP506

## MVP506 CDM-TMW315W/942 EB A GR

OptiFlood - MASTERColour CDM-T Elite MW - 315 W -  
Elektroninen - Epäsymmetrinen

OptiFloodin erittäin tehokas, luokkansa paras optiikka luo tarkkaan hallitun valonjaon: täydellinen valonrajaus vaakatason yläpuolelta ja valokeilan huippuvoimakkuus korkeissa kulmissa pitävät häiriövalon minimissä. Sekä MVP504-että MVP506-versioita saa kahdentyyppisillä heijastimilla varustettuna: epäsymmetrisillä tai tievalaistukseen tarkoitetuilla POT-optiikoilla. Tämä tuo joustavuutta käyttökohteisiin ja mahdollistaa hyvän värintoiston monimetallilampuilla, taloudellisen toiminnan suurpainenatriumlampuilla tai tehokkaan valaistuksen ja pitkäkestoista valkoista valoa MASTERColour CDM Elite MW -lampuilla. Nyt myös uutuuutena lediversio (BVP506). OptiFloodin suunnittelussa on kiinnitetty huomiota myös yksityiskohtiin: integroituihin piilosaranoihin, rungon osana toimivaan kulmansäätöön sekä asennuskiinnikkeeseen, jonka kulmamalli mahdollistaa esteettisen integroinnin pylväisiin.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteiden määrä	1 [ 1 kpl]
Lamppuperheen koodi	CDM-TMW [ MASTERColour CDM-T Elite MW]
Lampun teho	315 W
Valonlähteen väri	942 Neutraali valkoinen
Kombipack	Lamput mukana
Liitäntälaitte	Elektroninen
Optisen kuvun/linssin tyyppi	FG [ Tasolasi]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s


CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Häikäisysojan lisävarusteet	No [ -]
Mekaaniset lisävarusteet	No [ -]
Optic type outdoor	Epäsymmetrinen
Product Family Code	MVP506 [ OptiFlood]
<b>Käyttö ja sähkö tiedot</b>	
Ottojännite	220 - 240 V

# OptiFlood MVP506

Sytytin	No [-]
<b>Mekaaniset tiedot ja runko</b>	
Väri	Harmaa
<b>Hyväksyntä ja käyttökohteet</b>	
IP-luokka	IP66 [ Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK09 [ 10 J]
<b>Tuotetiedot</b>	
Koko tuotekoodi	872790029989200


Tilaustuotteen nimi	MVP506 CDM-TMW315W/942 EB A GR
EAN/UPC – tuote	8727900299892
Tilauskoodi	29989200
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910403803612
Nettopaino (kappale)	18,200 kg

## Mittapiirros



OptiFlood MVP506

## Valonjakotiedot



OFCC1\_MVP506 1xCDM-TMW315W EB A60.EPS

## OptiFlood MVP506

