



OptiFlood MVP506

MVP506 CDM-TMW315W/942 EB A GR

OptiFlood - MASTERColour CDM-T Elite MW - 315 W - Électronique
- Optique asymétrique

La gamme OptiFlood est conçue pour des applications intensives et durables. Doté de nouvelles ferrures d'assemblage adaptées, ce luminaire peut être fixé sur mât de manière esthétique. Sa distribution photométrique précise, permet d'obtenir le bon éclairage exclusivement là où il est nécessaire : absence de nuisance lumineuse, pas de faisceau lumineux au-dessus de l'horizontale, intensité maximale du faisceau à des angles élevés. Doté d'optiques routières, la gamme peut également être utilisée pour l'éclairage d'espaces résidentiels ou piétonniers en plus de sa fonction traditionnelle d'éclairage de grands espaces : parkings, quais de chargement, voies ferrées, etc.

Données du produit

| Caractéristiques générales | | Accessoires mécaniques | |
|--|--|--|---|
| Nombre de sources lumineuses | 1 [1 pc] | Optic type outdoor | Non [-] |
| Code famille de lampe | CDM-TMW [MASTERColour CDM-T Elite MW] | Code de la famille de produits | Optique asymétrique |
| Puissance de la lampe | 315 W | | MVP506 [OptiFlood] |
| Température de couleur | 942 blanc neutre | Caractéristiques électriques | |
| Kombipack | Lampe(s) incluse(s) | Tension d'entrée | 220 à 240 V |
| Appareillage | Électronique | Allumage | Non [-] |
| Cache optique/ type de l'objectif | FG [Verre plat] | Normes et recommandations | |
| Classe de protection CEI | Classe de sécurité I | Code d'indice de protection | IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
| Essai au fil incandescent | Température 850 °C, durée 5 s | Code de protection contre les chocs mécaniques | IK09 [10 J] |
| Marquage CE | Marquage CE | | |
| Marquage ENEC | Marquage ENEC | | |
| Accessoires de protection contre l'éblouissement | Non [-] | | |


OptiFlood MVP506

Données logistiques

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Code de produit complet | 872790029989200 |
| Désignation Produit | MVP506 CDM-TMW315W/942 EB A GR |
| Code barre produit (EAN) | 8727900299892 |
| Code de commande | 29989200 |
| Unité d'emballage | 1 |


| | |
|----------------------------|--------------|
| Conditionnement par carton | 1 |
| Code industriel (12NC) | 910403803612 |
| Poids net (pièce) | 18.200 kg |

Schéma dimensionnel



OptiFlood MVP506

Données photométriques



OFCC1_MVP506 1xCDM-TMW315W EB A60.EPS

