



# ComfortVision SNF111

## SNF111 2xSON-T400W K MB SI

COMFORTVISION, 2, SON-T, 400 W, Fascio medio

ComfortVision è un proiettore asimmetrico ad alto rendimento, con un'ottica a fascio stretto in grado di fornire un'illuminamento preciso dell'area da illuminare, pur garantendo un livello di abbagliamento minimo. L'apparecchio è disponibile con lampade a ioduri metallici per una buona resa dei colori, o con lampade al sodio ad alta pressione, per garantire la massima efficienza. La versione da 1000 W monta una lampada singola, mentre la versione da 400 W monta due lampade. Questa versione a doppia lampade offre flessibilità di accensione per permettere di personalizzare la luce in base alle esigenze dell'utente, oltre ad un buon risparmio energetico. La struttura resistente a qualunque tipo di condizione atmosferica di ComfortVision è progettata in modo da offrire semplicità di puntamento, facilità di pulizia e velocità di manutenzione. Per un'illuminazione ottimale, il proiettore deve essere montato orizzontalmente a un'altezza di 15 - 25 metri. Dispone di un intervallo di regolazione di  $\pm 12^\circ$  rispetto al piano orizzontale. Una staffa di montaggio universale rende possibile il montaggio su torri-faro, su pali, a soffitto o a parete.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali         |                               | Tipo di ottica aree esterne     |                                                                                    |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice famiglia lampada       | SON-T [SON-T]                 | Fascio medio                    |                                                                                    |
| Unità elettrica/alimentatore  | CONV [Reattore convenzionale] | Funzionamento e parte elettrica |                                                                                    |
| Codice famiglia prodotto      | SNF111 [COMFORTVISION]        | Consumo energetico              | 400 W                                                                              |
| Marchio CE                    | SI                            | Approvazione e applicazione     |                                                                                    |
| Marchio ENEC                  | -                             | e una gestione termica          | IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua] |
| Dati tecnici di illuminazione |                               | Classe di protezione IEC:       | Classe di isolamento I                                                             |
| Numero di sorgenti luminose   | 2                             |                                 |                                                                                    |

ComfortVision SNF111

| Dati del prodotto                        |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Nome prodotto ordine                     | SNF111 2xSON-T400W K MB SI |
| Nome completo prodotto                   | SNF111 2xSON-T400W K MB SI |
| Full EOC                                 | 871829141642500            |
| Codice d'ordine                          | 41642500                   |
| Codice materiale (12NC)                  | 910403929812               |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1                          |

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8718291416425 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1             |
| EAN/UPC - Case                              | 8718291416425 |

Disegno tecnico

