



DecoScene LED BBP621

BBP621 15xLED-HB/TWH II MB GF GR DMX RMR

DecoScene LED Accent, 15, LED High Brightness, Mellomstrålet, Frostet glass, Dynamisk DMX, Innfelt monteringsboks, rund

Når bygninger skal flombelyses eller ved effektbelysning av detaljer mener mange designere at lysarmaturen skal være så diskret som mulig. I slike tilfeller er nedfelte spotter en meget god løsning. DecoScene LED er utformet for å levere optimal belysning – fra høyeffektiv flombelysning til mer avgrensede effektbelysning. DecoScene² LED er designet for optimal belysning på fasader, skulpturer eller i forbindelse med annen arkitektonisk belysning. Den unike optikken gir et ensartet lys og sikrer et optimal blanding av farger. Du kan velge mellom kvadratiske og runde armaturer. Kombinasjonen av moderne LED-teknologi og suveren optikk gjør DecoScene LED til en fullstendig fleksibel løsning – enkel å montere alle steder, gir perfekt lyseffekt.

Produktdata

Generell informasjon		
Lampefamiliekode	LED-HB [LED High Brightness]	
Lyskilden kan byttes ut	Ja	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	
Driver inkludert	Ja	
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10. * Ved ekstreme omgivelsestemperaturer kan armaturen automatisk dimmes for å beskytte komponentene	
Light source engine type	LED	
Produktseriekode	BBP621 [DecoScene LED Accent]	
Lighting Technology	LED	
Verditrapp	Effekt	
Innebygd styring	Dynamisk DMX	
CE-merke	Ja	
Garantiperiode	3 år	

DecoScene LED BBP621

Brennbarhetsmerke	-
ENEC-merke	ENEC-merke
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning

Oppover lyseffektforhold	0,03
Lysytelse	1725 lm
Standardvinkel på stolpetoppen	-
Standardvinkel sidemontering	-
Korrelet fargetemperatur (nom)	2700 6500 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	61,6 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Antall lyskilder	15
Lyskildefarge	Justerbar hvit
Type optisk deksel	Frosted glass
Armaturs lysstråle spredning	24°
Optikktype utendørs	Mellomstrålet

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	100 til 277 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	35 A
Innløpstid	0,35 ms
Effektforbruk	28 W
Effektfaktor (brøk)	0.8
Tilkobling	-
Kabel	Kabel på 3,0 meter uten plugg
Antall produkter på MCB på 16 A type B	32

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-40 til +50 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Kontrollgrensesnitt	Dynamix DMX
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Herdet glass
Fixation material	Stål
Innfatningsfarge	Grå

Monteringsanordning	Innfelt monteringsboks, rund
Optisk deksel/linseform	Konvekslinse
Optisk deksel/linsefinish	Matt
Total høyde	430 mm
Total diameter	200 mm
Effektivt prosjektert område	0 m²

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP67 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, vanntett]
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK10 [20 J hærverksikker]
Surge Protection (Common/Differential)	Standard overspenningsvern for lysarmatur inntil 4 kV differensiell modus og 4 kV i vanlig modus
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-7%
Innledende kromatisitet	(0.585, 0.595) SDCM <3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 10 000 timer	10 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L80
100000 h	

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	0 % (digital)

Produktdata

Produktnavn for bestilling	BBP621 15xLED-HB/TWH II MB GF GR DMX RMR
Fullstendig produktnavn	BBP621 15xLED-HB/TWH II MB GF GR DMX RMR
Full EOC	871829141900600
Bestillingskode	41900600
Materialenr. (12NC)	910403949712
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291419006
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718291419006

DecoScene LED BBP621

Målskisse

