



DecoScene LED BBP623

BBP623 34xLED-HB/RGB II MB GF GR DMX RMR

DecoScene LED Accent, 34, LED High Brightness, Chùm sáng trung bình, Kính mờ, Dynamic DMX, Hộp lắp âm tròn

Bất kể là chiếu sáng một công trình kiến trúc hay tạo hiệu ứng điểm nhấn, thì theo quan điểm của nhiều nhà thiết kế, bộ đèn lý tưởng phải là bộ đèn vô hình. Với vỏ đèn lắp âm, đèn pha mặt đất gần đạt tới khả năng lý tưởng đó. DecoScene LED đã được thiết kế để mang lại hiệu ứng chiếu sáng hắt lên tối ưu – từ đèn pha công suất cao đến các hiệu ứng tinh tế hơn như chiếu sáng tạo điểm nhấn. Chóa quang học chuẩn trực độc đáo cho hiệu suất chiếu sáng đồng bộ. Vỏ đèn tròn vừa khít với mặt phẳng được lát, bê tông hoặc cỏ, giúp cho bề mặt bằng phẳng và không lộ liễu vào ban ngày. Sự kết hợp giữa công nghệ LED và chóa quang học tốt nhất so với các sản phẩm cùng phân khúc biến DecoScene LED thành giải pháp hoàn toàn linh hoạt – dễ lắp đặt ở mọi nơi và tạo ra hiệu ứng chiếu sáng hoàn hảo.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		
Mã dòng bóng đèn	LED-HB [LED High Brightness]	
Nguồn sáng có thể thay thế	Có	
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị	
Bao gồm bộ điều khiển	Có	
Ghi chú	* -Theo hướng dẫn từ tổ chức Chiếu sáng châu Âu (Lighting Europe) “Đánh giá hiệu suất của bộ đèn dùng bóng đèn LED - Tháng 1/2018”: về mặt thống kê, không có sự khác biệt nào có liên quan trong hệ số duy trì quang thông giữa B50 và loại khác, ví dụ như B10. Do đó, giá trị tuổi thọ hữu ích trung bình (B50) cũng tương ứng với giá trị B10. * Ở nhiệt độ môi trường khắc nghiệt, bộ đèn có thể tự động giảm độ sáng để bảo vệ các linh kiện	
Loại nguồn sáng		LED
Mã dòng sản phẩm		BBP623 [DecoScene LED Accent]
Công nghệ chiếu sáng		LED
Thang giá trị		Hiệu suất
Bộ điều khiển gắn kèm		Dynamic DMX
Dấu CE		Có
Thời hạn bảo hành		3 năm

DecoScene LED BBP623

Ký hiệu tính dễ cháy	-
Dấu ENEC	Dấu ENEC
Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ	Nhiệt độ 650°C, thời lượng 5 giây
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có

Thông tin kỹ thuật về đèn

Tỷ số ánh sáng phát ra hướng lên	0,03
Quang thông	2.300 lm
Góc nghiêng tiêu chuẩn của trụ lắp đứng	-
Góc nghiêng tiêu chuẩn đầu vào bên cạnh	-
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	-
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	47,3 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	-
Số lượng nguồn sáng	34
Màu sắc nguồn sáng	Đỏ, xanh lục và xanh lam
Kiểu chụp quang học	Kính mờ
Độ lan tỏa của chùm sáng đèn	24°
Loại quang học ngoài trời	Chùm sáng trung bình

Vận hành và điện

Điện áp đầu vào	100 đến 277 V
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Dòng khởi động	35 A
Thời gian khởi động	0,35 ms
Mức tiêu thụ điện	48,6 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.8
Kết nối	-
Cáp	Cáp 3,0 m không có phích cắm
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	32

Nhiệt độ

Dải nhiệt độ màu ánh sáng	-40 đến +50°C
---------------------------	---------------

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Trình điều khiển/bộ nguồn/biến thế	Bộ cấp nguồn (Bật/Tắt)
Giao diện điều khiển	Dynamix DMX
Công suất chiếu sáng liên tục	Không

Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn	Nhôm
Vật liệu đèn phản chiếu	-
Vật liệu chóa quang học	Polycarbonate
Vật liệu chụp quang học	Kính cường lực
Vật liệu gắn cố định	Thép
Màu vỏ đèn	Xám

Thiết bị lắp đặt	Hộp lắp âm tròn
Hình dạng chụp quang học	Thấu kính lồi
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Làm mờ
Chiều cao tổng thể	382 mm
Đường kính tổng thể	350 mm
Khu vực được chiếu sáng hiệu quả	0 m²

Phê duyệt và ứng dụng

Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP67 [Chống bụi xâm nhập, kín nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK10 [20 J chống phá hoại]
Bảo vệ chống đột biến (Chung/Khác biệt)	Cấp độ bảo vệ chống đột biến của bộ đèn lên đến chế độ dây pha-trung tính 4 kV và chế độ dây-dất 4 kV
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn II

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-7%
Màu sắc ban đầu	(0.465, 0.630) SDCM <3
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Dung sai chỉ số hoàn màu ban đầu	+/-2

Hiệu suất theo thời gian (Tuân thủ IEC)

Tỷ lệ lỗi bộ điều khiển ở mức tuổi thọ hữu ích trung bình 100.000 giờ	10 %
Hệ số duy trì quang thông ở mức tuổi thọ hữu ích trung bình* 100.000 giờ	L80

Điều kiện ứng dụng

Nhiệt độ môi trường hiệu quả Tq	25 °C
Độ mờ tối da	0% (kỹ thuật số)

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm khác	BBP623 34xLED-HB/RGB II MB GF GR DMX RMR
Tên sản phẩm đầy đủ	BBP623 34xLED-HB/RGB II MB GF GR DMX RMR
Mã sản phẩm đầy đủ	871829141923500
Mã đơn hàng	910403952012
Số vật liệu (12NC)	910403952012
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8718291419235
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
EAN/UPC - Vỏ	8718291419235

DecoScene LED BBP623

Bản vẽ kích thước

