



DecoScene LED BBP623

BBP623 34xLED-HB/RGB II WB GF GR DMX RMR

DecoScene LED Accent - 34 pcs - LED High Brightness - bredstrålende - frostet glass - Dynamic DMX - Recessed mounting box round

Enten du strålkasterbelyser et stykke arkitektur eller skaper aksenteffekter, vil den ideelle armaturen være usynlig for mange designere. Med sine innfelte innfatninger, er lyskastere i bakken omtrent så nær denne ideelle situasjonen som mulig. DecoScene LED er designet for å levere den optimale lyseffekten oppover – fra kraftig strålkasterbelysning til mer subtile effekter som aksentbelysning. Dens unike kollimerende optikk gir en jevn lyseffekt. Runde innfatninger innpasses elegant i brolegning, betong eller gress, og etterlater overflaten jevn og diskret om dagen. Kombinasjonen av LED-teknologi og suveren optikk gjør DecoScene LED til en fullstendig fleksibel løsning – enkel å montere alle steder, gir perfekt lyseffekt.

Produktdata

Generell informasjon			
Antall lyskilder	34 [34 pcs]	Lysstrålespredning fra armatur	38°
lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]	Innebygd styring	DMX [Dynamic DMX]
lyskildeversjon	2S [2nd generation, screw fixation]	Kontrollgrensesnitt	Dynamix DMX
Lyskildefarge	Rød, grønn og blå	Tilkobling	-
Lyskilde kan byttes ut	Ja	Kabel	Cable 3.0 m without plug (C3K)
Antall forkoblingsenheter	1 unit	IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Driver/strømenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	Armaturform	RV [rund versjon]
Driver inkludert	Ja	Belegg	-
Optisk deksel-/linsetype	GF [frostet glass]	Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
		Brennbarhetsmerke	-

DecoScene LED BBP623

CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC mark
Grønt flaggskip-merke	Green Flagship
Levetid til 70 % lysytelse	50000 h
Garantiperiode	3 år
Mekanisk tilbehør	No [-]
Dekorativt tilbehør	No [-]
Utendørs optikktype	bredstrålende
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10. * Ved ekstreme omgivelsestemperaturer kan armaturen automatisk dimmes for å beskytte komponentene
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	32
I samsvar med EU RoHS	Ja
Lyskildetype, motortype	LED
Tjenesteklasse B	Klasse A. Armaturen er utstyrt med deler som kan vedlikeholdes (hvis relevant): LED-plate, driver, kontrollenheter, overspenningsvern, optikk, frontdeksel og mekaniske deler
Produktseriekode	BBP623 [DecoScene LED Accent]

Teknisk belysning

Lysspredning oppover	0,03
Standardvinkel på stolpetoppen	-
Standardvinkel sidemontering	-

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	100 to 277 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	35 A
Startstrømtid	0,35 ms
Strømfaktor (min.)	0.8

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Herdet glass
Festemateriale	Stål
Monteringsenhet	RMR [Recessed mounting box round]
Optisk deksel-/linseform	Convex lens

Optisk deksel-/linsefinish	Frostet
Total høyde	382 mm
Total diameter	350 mm
Effektivt projisert	0 m²
Farge	grå
Mål (høyde x bredde x høyde)	382 x NaN x NaN mm

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP67 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, vanntett]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK10 [20 J vandal-resistant]
Overspenningsvern (vanlig/differensiell)	Standard overspenningsvern for lysarmatur inntil 4kV differensiell modus og 4kV i vanlig modus

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	2300 lm
Toleranse for lysytelse	+/-7%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	47,3 lm/W
Oppr. korr. fargetemperatur	-
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	-
Opprinnelig kromatisitet	(0.465, 0.630) SDCM <3
Opprinnelig inngangseffekt	48.6 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%
Toleranse for Oppr.	+/-2
Fargegjengivelsesindeks	

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid 100 000 timer	10 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 100 000 timer	L80

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +50 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	0% (digital)


Produktdata

Fullstendig produktkode	871829141924200
Produktnavn for bestilling	BBP623 34xLED-HB/RGB II WB GF GR DMX RMR
EAN/UPC – produkt	8718291419242
Bestillingskode	41924200
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910403952112
Net Weight (Piece)	15,400 kg




DecoScene LED BBP623

Målskisse



BBP623 34xLED-HB/RGB II WB GF GR DMX RMR

Fotometriske data



OFCC_BBP623 GF 34xLED-HB/RGB WB-Cartesian Outdoor (combined)

