



DecoScene LED BBP623

BBP623 34xLED-HB/RGB II A GF GR DMX RMR

DecoScene LED Accent - 34 kpl - LED High Brightness -
Epäsymmetrinen - Huurrettu lasi - Dynamic DMX - Upotettava
asennuskotelo, pyöreä

DecoScene LED tuottaa optimaalisen ylöspäin suuntautuvan valaistuksen kaikkiin käyttökohteisiin, oli sitten kyse tehokkaasta valonheitinvalaistuksesta, kohdevalaistuksesta tai hienovaraisien tehosteiden luomisesta. Valaisimen ainutlaatuinen kollimoiva optiikka tuottaa tasaisen valovirran ja varmistaa parhaan mahdollisen värinsekoituksen. Neliön muotoiset ja pyöreät rungot sulautuvat siististi kiveykseen, betoniin tai ruuhikolle ja tekevät pinnasta tasaisen ja huomaamattoman päivän ajaksi. Uusimman lediteknikan ja luokkansa parhaan optiikan ansiosta DecoScene LED on todella monipuolinen, helposti asennettava ratkaisu, joka luo täydellisen valaistustehosteen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa

Valonlähteiden määrä	34 [34 kpl]
Lamppuperheen koodi	LED-HB [LED High Brightness]
Lamppuversio	2S [2nd generation, screw fixation]
Valonlähteen väri	Punainen, vihreä ja sininen
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optisen kuvun/linssin tyyppi	GF [Huurrettu lasi]

Valaisimen valokeilan hajautus	12°
Upotettu ohjaus	DMX [Dynamic DMX]
Ohjauskäyttöliittymä	Dynamix DMX
Liitäntä	-
Kaapeli	Johto 3.0 m ilman pistotulppaa (C3K)
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Valaisimen muoto	RV [Pyöreä versio]
Pinnoite	-
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s
Tulenarkuusmerkintä	NO [-]

DecoScene LED BBP623

CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Green Flagship -merkintä	Green Flagship
Elinikä 70 %:n valovirranalennemaan	50000 h
Takuuaika	3 vuotta
Mekaaniset lisävarusteet	No [-]
Koristeelliset lisävarusteet	No [-]
Optic type outdoor	Epäsymmetrinen
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value. * Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.
Vakiovalo-ominaisuus	Ei
MCB-tuotteiden määrä	32
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
LED engine type	LED
Product Family Code	BBP623 [DecoScene LED Accent]

Valon tekniset tiedot

Ylös suuntautuvan valovirran osuus	0,03
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	-
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	100 - 277 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Kytkevävirtasysäys	35 A
Syttymisaika	0,35 ms
Tehokerroin (min.)	0,8

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Karkaistu lasi
Kiinnitysmateriaali	Steel
Asennuslaite	RMR [Upotettava asennuskotelo, pyöreä]

Optiikan kuvun/linssin muoto	Kupera linssi
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Huurrettu
Kokonaiskorkeus	382 mm
Kokonaishalkaisija	350 mm
Effective projected area	0 m²
Väri	Harmaa

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP67 [Pölytiivis, vesitiivis]
Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [20 J ilkeäsuojaus]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	2300 lm
Valovuotoleranssi	+/-7%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	47,3 lm/W
Alun vast. värilämpötila	- K
Alun Värintoistoindeksi	80
Alkukromaattisuus	(0.465, 0.630) SDCM <3
Ottoteho alussa	48,6 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Control gear failure rate at median useful life 100000 h	10 %
Lumen maintenance at median useful life* 100000 h	L80

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	0% (digitaalinen)

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871829141925900
Tilaustuotteen nimi	BBP623 34xLED-HB/RGB II A GF GR DMX RMR
EAN/UPC - tuote	8718291419259
Tilauuskoodi	41925900
Osoittaja - määrä/pakkaus	1
Osoittaja - pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910403952212
Nettopaino (kappale)	15,400 kg

DecoScene LED BBP623

Mittapiirros




DecoScene LED Accent BBP621/623

Valonjakotiedot

BBP623 GF 34xLED-HB/RGB A

L.G.R.=0.97

34 x 68 lm



OFCC1_BBP623 GF 34xLED-HB/RGB A.EPS

