



DecoScene LED grande

BBP623 34xLED-HB/TWH II MB GF GR DMX RMR

DecoScene LED Accent - 34 piezas - LED High Brightness - Haz medio - Vidrio mate - DMX dinámico - Caja de montaje empotrado circular

Ya se trate de proyectar luz sobre una obra arquitectónica o de acentuar algún detalle, para muchos diseñadores la luminaria ideal debería ser invisible. Gracias a su carcasa empotrada, los proyectores montados en el suelo son lo más cercano a esta solución ideal para los diseñadores. DecoScene LED se ha diseñado para conseguir el efecto de iluminación ascendente óptimo en todas las aplicaciones, desde la proyección de luz más intensa hasta los efectos de acento más sutiles. Su exclusiva óptica de colimación aporta un flujo luminoso uniforme y garantiza la mezcla óptima de colores en las versiones dinámicas. Las carcasas redondas y cuadradas se ajustan perfectamente al enlosado, hormigón o césped, y dejan la superficie a ras y libre de obstáculos durante el día. La combinación de la tecnología LED más avanzada con las mejores ópticas de su clase, hace de DecoScene LED una solución totalmente flexible, fácil de instalar e ideal para crear cualquier efecto de iluminación ascendente que se desee conseguir.

Datos del producto

Información general		Driver/unidad de potencia/transformador	PSU [Fuente de alimentación]
Número de fuentes de luz	34 [34 piezas]	Driver incluido	Si
Código familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	Tipo lente/cubierta óptica	GF [Vidrio mate]
Versión de lámpara	2S [2nd generation, screw fixation]	Apertura de haz de luz de la luminaria	24°
Temperatura de color	Blanco ajustable	Control integrado	DMX [DMX dinámico]
Fuente de luz sustituible	Si	Interfaz de control	DMX
Número de unidades de equipo	1	Connection	-

DecoScene LED grande

Cable	C3000 (C3K)
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Forma de luminaria	RV [Versión redonda]
Revestimiento	No
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 5 s
Marca de inflamabilidad	NO [No]
Marca CE	Marcado CE
Certificado ENEC	Marcado ENEC
Marca Green Flagship	GNFL
Vida útil al 70% del flujo lumínico	50000 h
Período de garantía	3 años
Accesorios mecánicos	No [-]
Accesorios decorativos	No [-]
Optic type outdoor	Haz medio
Remarks	* -Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value. * A temperaturas ambiente extremas, es posible que la luminaria se atenúe automáticamente para proteger los componentes
Flujo luminoso constante	No
Número de productos en MCB	32
Certificado RoHS	ROHS
Tipo de LED engine	LED
Product Family Code	BBP623 [DecoScene LED Accent]

Datos técnicos de la luz

Ratio de flujo luminoso ascendente	0,03
Post-top en ángulo de inclinación estándar	-
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	-

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	100-277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Corriente de arranque	35 A
Tiempo de irrupción	0,35 ms
Factor de potencia (mín.)	0.8

Controles y regulación

Regulable	Si
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Aluminio
Material del reflector	-
Material óptico	PC

Material cubierta óptica/lente	Vidrio templado
Material de fijación	Steel
Dispositivo de montaje	RMR [Caja de montaje empotrado circular]
Forma cubierta óptica/lente	LENS
Acabado cubierta óptica/lente	Mate
Altura total	382 mm
Diámetro total	350 mm
Área de proyección efectiva	0 m ²
Color	GR

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP67 [Protección frente a la penetración de polvo, estanqueidad]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [IK10]

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial	3910 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-7%
Eficacia de la luminaria LED inicial	72,4 lm/W
Índice inic. de temperatura de color	- K
Inic. Índice de reproducción del color	80
Cromacidad inicial	(0.585, 0.595) SDCM <3
Potencia de entrada inicial	54 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Control gear failure rate at median useful life 100000 h	10 %
Lumen maintenance at median useful life* 100000 h	L80

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Nivel máximo de regulación	0%

Datos de producto

Código de producto completo	871829141931000
Nombre de producto del pedido	BBP623 34xLED-HB/TWH II MB GF GR DMX RMR
EAN/UPC - Producto	8718291419310
Código de pedido	41931000
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	1
N.º de material (12NC)	910403952812
Peso neto (pieza)	15,400 kg

DecoScene LED grande

Plano de dimensiones




DecoScene LED Accent BBP621/623

Datos fotométricos

BBP623 GF 34xLED-HBTWH MB

L.O.R.=0.60

34 x 115 lm



OFCC1_BBP623 GF 34xLED-HBTWH MB.EPS

