



DecoScene LED BBP623

BBP623 34xLED-HB/TWH II MB GF GR DMX RMR

DecoScene LED Accent - 34 kpl - LED High Brightness -
Keskileveä keila - Huurrettu lasi - Dynamic DMX - Upotettava
asennuskotelo, pyöreä

DecoScene LED tuottaa optimaalisen ylöspäin suuntautuvan valaistuksen kaikkiin käyttökohteisiin, oli sitten kyse tehokkaasta valonheitinvalaistuksesta, kohdevalaistuksesta tai hienovaraisien tehosteiden luomisesta. Valaisimen ainutlaatuinen kollimoiva optiikka tuottaa tasaisen valovirran ja varmistaa parhaan mahdollisen värinsekoituksen. Neliön muotoiset ja pyöreät rungot sulautuvat siististi kiveykseen, betoniin tai ruuhikolle ja tekevät pinnasta tasaisen ja huomaamattoman päivän ajaksi. Uusimman lediteknikan ja luokkansa parhaan optiikan ansiosta DecoScene LED on todella monipuolinen, helposti asennettava ratkaisu, joka luo täydellisen valaistustehosteen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Valonlähteiden määrä	34 [34 kpl]	Valaisimen valokeilan hajautus	24°
Lamppuperheen koodi	LED-HB [LED High Brightness]	Upotettu ohjaus	DMX [Dynamic DMX]
Lamppuversio	2S [2nd generation, screw fixation]	Ohjaukayttöliittymä	Dynamix DMX
Valonlähteen väri	Säädettävä valkoinen	Liitäntä	-
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä	Kaapeli	Johto 3.0 m ilman pistotulppaa (C3K)
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]	Valaisimen muoto	RV [Pyöreä versio]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	Pinnoite	-
Optisen kuvun/linssin tyyppi	GF [Huurrettu lasi]	Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s
		Tulenarkuusmerkintä	NO [-]

DecoScene LED BBP623

CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Green Flagship -merkintä	Green Flagship
Elinikä 70 %:n valovirranalennemaan	50000 h
Takuuaika	3 vuotta
Mekaaniset lisävarusteet	No [-]
Koristeelliset lisävarusteet	No [-]
Optic type outdoor	Keskileveä keila
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value. * Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.
Vakiovalo-ominaisuus	Ei
MCB-tuotteiden määrä	32
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
LED engine type	LED
Product Family Code	BBP623 [DecoScene LED Accent]

Valon tekniset tiedot

Ylös suuntautuvan valovirran osuus	0,03
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	-
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	100 - 277 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Kytkevävirtasysäys	35 A
Syttymisaika	0,35 ms
Tehokerroin (min.)	0.8

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Karkaistu lasi
Kiinnitysmateriaali	Steel
Asennuslaite	RMR [Upotettava asennuskotelo, pyöreä]

Optiikan kuvun/linssin muoto	Kupera linssi
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Huurrettu
Kokonaiskorkeus	382 mm
Kokonaishalkaisija	350 mm
Effective projected area	0 m²
Väri	Harmaa

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP67 [Pölytiivis, vesitiivis]
Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [20 J ilkeäsuojaus]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	3910 lm
Valovuotoleranssi	+/-7%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	72,4 lm/W
Alun vast. värilämpötila	- K
Alun Värintoistoindeksi	80
Alkukromaattisuus	(0.585, 0.595) SDCM <3
Ottoteho alussa	54 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Control gear failure rate at median useful life 100000 h	10 %
Lumen maintenance at median useful life* 100000 h	L80

Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Suurin himmennystaso	0% (digitaalinen)

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871829141931000
Tilaustuotteen nimi	BBP623 34xLED-HB/TWH II MB GF GR DMX RMR
EAN/UPC - tuote	8718291419310
Tilauuskoodi	41931000
Osoittaja - määrä/pakkaus	1
Osoittaja - pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910403952812
Nettopaino (kappale)	15,400 kg

DecoScene LED BBP623

Mittapiirros




DecoScene LED Accent BBP621/623

Valonjakotiedot

BBP623 GF 34xLED-HBTWH MB

L.O.R.=0.60

34 x 115 mm



OFCC1_BBP623 GF 34xLED-HBTWH MB.EPS

