



3-fasskena RCS750, kvadratisk

ZRS750 EPSR WH (XTS12-3+41-3)

3-fas skena - Höger sida effektmatning - SUPPLY RIGHT

Det kvadratiske skensystemet RCS750 för 3-fas är tillverkat av massivt aluminium. Skenorna finns i 1,2, 3 och 4 meter långa längder och har fyra strömledare. Du kan enkelt skapa det skensystem som passar din anläggning: horisontellt eller vertikalt, monterat på eller i tak, på vägg eller som fristående paneler. Du kan också montera systemet som en friliggande struktur. Alla armaturerna ansluts separat och kan tändas/släckas separat. Om du vill ändra belysningens utformning, är det enkelt att flytta på armaturerna. 3-fassystemet RCS750 är ett mångsidigt skensystem för accentbelysning och dekorativ belysning. Du kan välja mellan olika adapters, anslutningar och montage tillbehör.

Produktdata

Allmän information	
Typbeskrivning	SUPPLY RIGHT
Upphängningstillbehör	No [-]
Mekaniska tillbehör	No [-]
Tillbehörsfärg	vit


Drift och elektricitet	
Elektriska tillbehör	EPSR [Höger sida effektmatning]
Ingående spänning	250 V
Faser	3C [3-fas skena]

Mekanik och armaturhus	
Mått (höjd × bredd × djup)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Produktdata	
Fullständig produktkod	871155938116999
Beställningsproduktnamn	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3+41-3)
EAN/UPC – Produkt	8711559381169
Beställningsnummer	38116999
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	910500187315
Nettovikt (stycke)	0,070 kg

3-fasskena RCS750, kvadratisk

Måttskiss



3-circuit square acc. ZRS750

