

3-fasskena RCS750, kvadratisk

ZRS750 ICP WH (XTS21-3)

3-fas skena - INLINE COUPLER

Det kvadratiske skensystemet RCS750 för 3-fas är tillverkat av massivt aluminium. Skenorna finns i 1,2, 3 och 4 meter långa längder och har fyra strömledare. Du kan enkelt skapa det skensystem som passar din anläggning: horisontellt eller vertikalt, monterat på eller i tak, på vägg eller som fristående paneler. Du kan också montera systemet som en friliggande struktur. Alla armaturerna ansluts separat och kan tändas/släckas separat. Om du vill ändra belysningens utformning, är det enkelt att flytta på armaturerna. 3-fassystemet RCS750 är ett mångsidigt skensystem för accentbelysning och dekorativ belysning. Du kan välja mellan olika adapters, anslutningar och montage tillbehör.

Produktdata

| Allmän information | |
|---------------------|----------------|
| Typbeskrivning | INLINE COUPLER |
| Mekaniska tillbehör | No [-] |
| Tillbehörsfärg | vit |


| Drift och elektricitet | |
|------------------------|-------------------|
| Elektriska tillbehör | No [-] |
| Faser | 3C [3-fas skena] |

| Mekanik och armaturhus | |
|----------------------------|---|
| Mått (höjd x bredd x djup) | NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in) |

| Produktdata | |
|---|-------------------------|
| Fullständig produktkod | 871155938118399 |
| Beställningsproduktnamn | ZRS750 ICP WH (XTS21-3) |
| EAN/UPC - Produkt | 8711559381183 |
| Beställningsnummer | 38118399 |
| Räknare - Antal per förpackning | 1 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 10 |
| Materialnummer (12NC) | 910500187415 |
| Nettovikt (stycke) | 0,030 kg |

3-fasskena RCS750, kvadratisk

Måttskiss



3-circuit square acc. ZRS750

