



3-fasskena RCS750, kvadratisk

ZRS750 CPF WH (XTS23-3)

Vit

Det kvadratiske skensystemet RCS750 för 3-fas är tillverkat av massivt aluminium. Skenorna finns i 1,2, 3 och 4 meter långa längder och har fyra strömledare. Du kan enkelt skapa det skensystem som passar din anläggning: horisontellt eller vertikalt, monterat på eller i tak, på vägg eller som fristående paneler. Du kan också montera systemet som en friliggande struktur. Alla armaturerna ansluts separat och kan tändas/släckas separat. Om du vill ändra belysningens utformning, är det enkelt att flytta på armaturerna. 3-fassystemet RCS750 är ett mångsidigt skensystem för accentbelysning och dekorativ belysning. Du kan välja mellan olika adapters, anslutningar och montage tillbehör.

Produktdata

Allmän information		Materialnummer (12NC)	
Tillbehörsfärg	Vit	SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Produktdata		EAN/UPC - Produkt/fodral	8711559381206
Beställningsproduktnamn	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	Räknare - antal förpackningar per kartong	5
Fullständigt produktnamn	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)	EAN/UPC - Hölje	8711559381213
Full EOC	871155938120699		
Beställningsnummer	38120699		

3-fasskena RCS750, kvadratisk

Måttskiss

