



# 3-fasskena RCS750, kvadratisk

## ZRS750 EP WH (XTS41-3)

### 3-fas skena - Ändstycke - END PLATE

Det kvadratiske skensystemet RCS750 för 3-fas är tillverkat av massivt aluminium. Skenorna finns i 1,2, 3 och 4 meter långa längder och har fyra strömledare. Du kan enkelt skapa det skensystem som passar din anläggning: horisontellt eller vertikalt, monterat på eller i tak, på vägg eller som fristående paneler. Du kan också montera systemet som en friliggande struktur. Alla armaturerna ansluts separat och kan tändas/släckas separat. Om du vill ändra belysningens utformning, är det enkelt att flytta på armaturerna. 3-fassystemet RCS750 är ett mångsidigt skensystem för accentbelysning och dekorativ belysning. Du kan välja mellan olika adapters, anslutningar och montage tillbehör.

### Produktdata

| Allmän information    |                  |
|-----------------------|------------------|
| Typbeskrivning        | END PLATE        |
| Upphängningstillbehör | No [ - ]         |
| Mekaniska tillbehör   | EP [ Ändstycke ] |
| Tillbehörsfärg        | vit              |

| Drift och elektricitet |                    |
|------------------------|--------------------|
| Elektriska tillbehör   | No [ - ]           |
| Faser                  | 3C [ 3-fas skena ] |


  

| Mekanik och armaturhus     |   |
|----------------------------|---|
| Mått (höjd x bredd x djup) | NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in) |

| Produktdata                               |                        |
|---|------------------------|
| Fullständig produktkod                    | 871155938124499        |
| Beställningsproduktnamn                   | ZRS750 EP WH (XTS41-3) |
| EAN/UPC - Produkt                         | 8711559381244          |
| Beställningsnummer                        | 38124499               |
| Räknare - Antal per förpackning           | 1                      |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 10                     |
| Materialnummer (12NC)                     | 910500187715           |
| Nettovikt (stycke)                        | 0,010 kg               |

## 3-fasskena RCS750, kvadratisk

### Måttskiss



3-circuit square acc. ZRS750

