



3-fasskena RCS750, kvadratisk

ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)

3-fas skena - Innerhörn 90° - L-COUPLER INTERNAL


Det kvadratiske skensystemet RCS750 för 3-fas är tillverkat av massivt aluminium. Skenorna finns i 1,2, 3 och 4 meter långa längder och har fyra strömledare. Du kan enkelt skapa det skensystem som passar din anläggning: horisontellt eller vertikalt, monterat på eller i tak, på vägg eller som fristående paneler. Du kan också montera systemet som en friliggande struktur. Alla armaturerna ansluts separat och kan tändas/släckas separat. Om du vill ändra belysningens utformning, är det enkelt att flytta på armaturerna. 3-fassystemet RCS750 är ett mångsidigt skensystem för accentbelysning och dekorativ belysning. Du kan välja mellan olika adapters, anslutningar och montage tillbehör.

Produktdata

| Allmän information | | Produktdata | |
|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| Typbeskrivning | L-COUPLER INTERNAL | Fullständig produktkod | 871155938126899 |
| Upphängningstillbehör | No [-] | Beställningsproduktnamn | ZRS750 CCPI WH (XTS34-3) |
| Mekaniska tillbehör | No [-] | EAN/UPC – Produkt | 8711559381268 |
| Tillbehörsfärg | vit | Beställningsnummer | 38126899 |
| Drift och elektricitet | | Räknare – Antal per förpackning | 1 |
| Elektriska tillbehör | CCPI [Innerhörn 90°] | Räknare - antal förpackningar per kartong | 5 |
| Faser | 3C [3-fas skena] | Materialnummer (12NC) | 910500187815 |
| Mekanik och armaturhus | | Nettovikt (stycke) | 0,100 kg |
| Mått (höjd x bredd x djup) | NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in) | | |

3-fasskena RCS750, kvadratisk

Måttskiss



3-circuit square acc. ZRS750

