



3-fasskena RCS750, kvadratisk

RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)

3-fasskena RCS750, kvadratisk, Normal, Aluminium, Verkt ygsskyddad

Det kvadratiske skensystemet RCS750 f r 3-fas  r tillverkat av massivt aluminium. Skenorna finns i 1,2, 3 och 4 meter l nga l ngder och har fyra str mledare. Du kan enkelt skapa det skensystem som passer din anl ggning: horisontellt eller vertikalt, monterat p  eller i tak, p  v gg eller som frist ende paneler. Du kan  cks  montera systemet som en friliggande struktur. Alla armaturerna ansluts separat och kan t ndas/sl ckas separat. Om du vill  ndra belysningens utformning,  r det enkelt att flytta p  armaturerna. 3-fassystemet RCS750  r ett m ngsidigt skensystem f r accentbelysning och dekorativ belysning. Du kan v lja mellan olika adapters, anslutningar och montage illbeh r.

Produktdata

Allmän information	
Tillbehörsfärg	Aluminium
Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s
Mekanik och armaturhus	
Total längd	1 000 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP30 [Verktygsskyddad]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)

Fullständigt produktnamn	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)
Full EOC	871155938106000
Beställningsnummer	38106000
Materialnummer (12NC)	910500188415
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711559381060
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8711559381060

3-fasskena RCS750, kvadratisk

Måttskiss

