



3-fasskena RCS750, kvadratisk

RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)

3-fas skena

Det kvadratiske skensystemet RCS750 för 3-fas är tillverkat av massivt aluminium. Skenorna finns i 1,2, 3 och 4 meter långa längder och har fyra strömledare. Du kan enkelt skapa det skensystem som passar din anläggning: horisontellt eller vertikalt, monterat på eller i tak, på vägg eller som fristående paneler. Du kan också montera systemet som en friliggande struktur. Alla armaturerna ansluts separat och kan tändas/släckas separat. Om du vill ändra belysningens utformning, är det enkelt att flytta på armaturerna. 3-fassystemet RCS750 är ett mångsidigt skensystem för accentbelysning och dekorativ belysning. Du kan välja mellan olika adapters, anslutningar och montagebehör.


Produktdata

Allmän information	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, under 5 s
Upphängningstillbehör	No [-]
Mekaniska tillbehör	No [-]
Tillbehörsfärg	Aluminium
Drift och elektricitet	
Elektriska tillbehör	No [-]
Faser	3C [3-fas skena]
Mekanik och armaturhus	
Total längd	3000 mm


Längd	3000 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	NaN x NaN x 3000 mm (NaN x NaN x 118.1 in)
Användning och godkännande	
Kod för kapstingsklass	IP30 [Verkygsskyddad]
Produktdata	
Fullständig produktkod	871155938108400
Beställningsproduktnamn	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)
EAN/UPC – Produkt	8711559381084
Beställningsnummer	38108400
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	1

3-fasskena RCS750, kvadratisk

Materialnummer (12NC)	910500188615
Nettovikt (stycke)	2.600 kg



Måttskiss



3-circuit square RCS750

