



RCS750 - 3-piirinen kiskojärjestelmä

RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)

RCS750 - 3-piirinen kiskojärjestelmä, Normal, Valkoinen, Työkäluuojattu

3-piirinen RCS750-kiskojärjestelmä on valmistettu alumiinikiskosta. Pituusvaihtoehdot ovat 1, 2, 3 ja 4 metriä, ja sähköisiä liitäntöjä on neljä. Mikä tahansa kokoonpano voidaan luoda helposti: vaakasuuntainen tai pystysuuntainen, pinta- tai uppoasennus kattoon, seinään tai vapaasti seisoviin paneeleihin. Järjestelmää voi käyttää myös kelluvana rakenteena. Kaikissa valaisimissa on erillinen virtalähde, ja ne voidaan kytkeä valikoiden. Niitä voidaan siirtää helposti valaistus- ja esittelytarpeen mukaan. Näin voidaan luoda monitoimintainen kiskojärjestelmä korostusvalaistusta ja ripustettavia mainos- ja somistusmateriaaleja varten. Sarja sovitteita, virtaliittimiä ja asennustarvikkeita on myös saatavissa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Koko tuotenimi	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)
Lisävarusteen väri	Valkoinen	Full EOC	871155938110700
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s	Tilaukkoodi	38110700
Mekaaniset tiedot ja runko		Tuotekoodi (12NC)	910500188815
Kokonaispituus	1 000 mm	SAP-osoittaja - määrä/pakkaus	1
Merkinnät ja luokitukset		EAN/UPC - tuote/kotelo	8711559381107
Suojausluokan koodi	IP30 [Työkäluuojattu]	SAP-osoittaja - pakkauksia ulommassa	1
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I	EAN/UPC - laatikko	8711559381107
Tuotetiedot			
Tilaustuotteen nimi	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)		

RCS750 - 3-piirinen kiskojärjestelmä

Mittapiirros

