



# 3-fasskena RCS750, kvadratisk

## RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)

3-fasskena RCS750, kvadratisk, Normal, Vit, Verkygsskyddad

Det kvadratiske skensystemet RCS750 för 3-fas är tillverkat av massivt aluminium. Skenorna finns i 1,2, 3 och 4 meter långa längder och har fyra strömledare. Du kan enkelt skapa det skensystem som passar din anläggning: horisontellt eller vertikalt, monterat på eller i tak, på vägg eller som fristående paneler. Du kan också montera systemet som en friliggande struktur. Alla armaturerna ansluts separat och kan tändas/släckas separat. Om du vill ändra belysningens utformning, är det enkelt att flytta på armaturerna. 3-fassystemet RCS750 är ett mångsidigt skensystem för accentbelysning och dekorativ belysning. Du kan välja mellan olika adapters, anslutningar och montage tillbehör.

### Produktdata

#### Allmän information

Tillbehörsfärg	Vit
Glödtrådstest	Temperatur 850 °C, varaktighet 5 s

#### Mekanik och armaturhus

Total längd	1 000 mm
-------------	----------

#### Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP30 [Verkygsskyddad]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

#### Produktdata

Beställningsproduktnamn	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)
-------------------------	--------------------------------

Fullständigt produktnamn	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)
Full EOC	871155938110700
Beställningsnummer	38110700
Materialnummer (12NC)	910500188815
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711559381107
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8711559381107

### 3-fasskena RCS750, kvadratisk

#### Måttskiss

