



3-fasskena RCS750, kvadratisk

RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)

3-fas skena

Det kvadratiske skensystemet RCS750 för 3-fas är tillverkat av massivt aluminium. Skenorna finns i 1,2, 3 och 4 meter långa längder och har fyra strömledare. Du kan enkelt skapa det skensystem som passar din anläggning: horisontellt eller vertikalt, monterat på eller i tak, på vägg eller som fristående paneler. Du kan också montera systemet som en friliggande struktur. Alla armaturerna ansluts separat och kan tändas/släckas separat. Om du vill ändra belysningens utformning, är det enkelt att flytta på armaturerna. 3-fassystemet RCS750 är ett mångsidigt skensystem för accentbelysning och dekorativ belysning. Du kan välja mellan olika adapters, anslutningar och montage tillbehör.


Produktdata

Allmän information		Längd	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I	Längd	4000 mm
Glödtrådstest	Temperatur 850 °C, under 5 s	Mått (höjd x bredd x djup)	NaN x NaN x 4000 mm (NaN x NaN x 157.5 in)
Upphängningstillbehör	No [-]	Användning och godkännande	
Mekaniska tillbehör	No [-]	Kod för kapstingsklass	IP30 [Verkygsskyddad]
Tillbehörsfärg	vit	Produktdata	
Drift och elektricitet		Fullständig produktkod	871155938113800
Elektriska tillbehör	No [-]	Beställningsproduktnamn	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)
Faser	3C [3-fas skena]	EAN/UPC – Produkt	8711559381138
Mekanik och armaturhus		Beställningsnummer	38113800
Total längd	4000 mm	Räknare – Antal per förpackning	1

3-fasskena RCS750, kvadratisk

Räknare - antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	910500189115
Nettovikt (stykke)	3,500 kg

Måttskiss



3-circuit square RCS750

