



Europa 2

FBS120 2XPL-C/4P18W/840 HF-H PG CW2

TurnRound Projector, 2, MASTER PL-C 4 Pin, 18 W, 840 blanco neutro, Alta frecuencia electrónica en caja de equipo externa (HF), Cristal de protección, Cable con clavija compatible con Wieland/Adels, 2 polos

Europa 2 es un downlight fijo de montaje empotrado para lámparas fluorescentes compactas PL-C, con una óptica de alta eficiencia y clips de fijación regulables para simplificar la instalación. Estos downlights están disponibles en dos formatos y pueden equiparse con difusor prismático, difusor opal, cierre transparente, cristal decorativo, rejilla antideslumbramiento y cierre suspendido.

Datos del producto

Información general	
Código de familias de lámparas	PL-C/4P [MASTER PL-C 4 Pin]
Equipo	HF-H [Alta frecuencia electrónica en caja de equipo externa (HF)]
Código de gama de producto	BRG394 [TurnRound Projector]
Marca CE	Sí
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 5 s
Datos técnicos de la luz	
Número de fuentes de luz	2
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Tipo de óptica	-

Tipo de cubierta óptica	Cristal de protección
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Consumo de energía	18 W
Conexión	-
Cable	Cable con clavija compatible con Wieland/Adels, 2 polos
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP44 [Protección de los cables, protección frente a salpicaduras]
Clase de protección IEC	Seguridad clase II

Europa 2

Condiciones de aplicación	
Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	FBS120 2XPL-C/4P18W/840 HF-H PG CW2
Nombre completo del producto	FBS120 2XPL-C/4P18W/840 HF-H PG CW2
Full EOC	871829108595900
Código de pedido	08595900

Código 12NC	910500451718
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291085959
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8718291085959

Plano de dimensiones

