



Europa 2

FBS120 2XPL-C/4P26W/830 HF-H P CW2

EUROPA 2, 2, MASTER PL-C 4 Pin, 26 W, 830 blanco cálido, Alta frecuencia electrónica en caja de equipo externa (HF), Refractor prismático, Cable con clavija compatible con Wieland/Adels, 2 polos

Europa 2 es un downlight fijo de montaje empotrado para lámparas fluorescentes compactas PL-C, con una óptica de alta eficiencia y clips de fijación regulables para simplificar la instalación. Estos downlights están disponibles en dos formatos y pueden equiparse con difusor prismático, difusor opal, cierre transparente, cristal decorativo, rejilla antideslumbramiento y cierre suspendido.

Datos del producto

Información general		Tipo de cubierta óptica	
Código de familias de lámparas	PL-C/4P [MASTER PL-C 4 Pin]	Refractor prismático	
Equipo	HF-H [Alta frecuencia electrónica en caja de equipo externa (HF)]	Operativos y eléctricos	
Código de gama de producto	FBS120 [EUROPA 2]	Tensión de entrada	220 a 240 V
Marca CE	Sí	Consumo de energía	26 W
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Conexión	-
Certificado ENEC	Certificado ENEC	Cable	Cable con clavija compatible con Wieland/Adels, 2 polos
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 5 s	Aprobación y aplicación	
Datos técnicos de la luz		Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Número de fuentes de luz	2	Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Color de la fuente de luz	830 blanco cálido	Condiciones de aplicación	
Tipo de óptica	-	Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable

Europa 2

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	FBS120 2XPL-C/4P26W/830 HF-H P CW2
Nombre completo del producto	FBS120 2XPL-C/4P26W/830 HF-H P CW2
Full EOC	871829108604800
Código de pedido	08604800
Código 12NC	910500451727
Cantidad por paquete	1

EAN/UPC - Producto/Caja	8718291086048
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8718291086048

Plano de dimensiones

